



# SmartForm TPS460/462/464 – éclairage haut de gamme au design élégant et rafraîchissant

## SmartForm TPS460/462/464

Chacun de nous se sent mieux et se montre plus performant dans un environnement de travail agréable et confortable. Conçu pour une utilisation dans les bureaux, les magasins et les établissements scolaires, la gamme de luminaires SmartForm TPS460 à montage mural, apparent ou en plafonnier associe un éclairage d'excellente qualité à un design épuré distinctif. Ces luminaires ultra-plats sont disponible avec des lampes MASTER TL5, TL5 ECO ou LED dans des versions rectangulaires et carrées, avec des combinaisons d'éclairage direct/indirect. Ils peuvent également être utilisés pour former des rampes lumineuses et des structures. Avec son vaste choix de micro-optiques et de caches confortables et très efficaces, la gamme fournit la solution idéale dans toutes les situations. Et pour accroître encore les économies d'énergie, il est possible de lui ajouter des commandes d'éclairage.

### Avantages

- Performances d'éclairage de haut niveau répondant à toutes les spécifications des projets
- Design d'aspect rafraîchissant
- Faible consommation d'énergie

## Fonctions

- Boîtier ultramince : 47 mm de profondeur seulement
- Lampes à la pointe de la technique
- Optiques et caches de haute efficacité
- Distribution de lumière directe/indirecte
- Possibilité d'ajout de commandes d'éclairage

## Application

- Bureaux
- Magasins
- Écoles

## Descriptions

<b>Type</b>	TPS460 (éclairage direct) TPS462 (direct 70 %/indirect 30 %) TPS464 (direct 30 %/indirect 70 %)
<b>Lampe</b>	Tubes fluorescents : - - version carrée : 3 ou 4 lampes MASTER TL5 ECO 13, 22W - - version rectangulaire : 1 ou 2 lampes MASTER TL5 ECO 25, 32, 45, 50, 73 W
<b>Lampe incluse</b>	Oui, TL5 ECO (couleur de lampe 830 ou 840) Oui, TL5 (couleur de lampe 827 / 865, 830 ou 840) Non
<b>électronique</b>	Électronique, haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz : - Performer (HFP) - Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I) - Régulateur, 1-10 V (HFR) - Régulateur, DALI (HFD) - Régulateur DALI, touch & dimming (HFD-T)
<b>Configuration du boîtier (pour dispositions en ligne)</b>	En fin de ligne, une phase (LE1), pour terminer une ligne Intégré à une ligne, une phase (LF1), à insérer dans une ligne

## Descriptions

<b>Cache optique</b>	Version à 1 ou 2 lampes : - Optique à micro-lentilles OLC dans un cache en polycarbonate (MLO-PC) - Cache Opal en polycarbonate (PCO) Version à 3 ou 4 lampes : - Optique à micro-lentilles OLC en acrylique avec réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH AC-MLO) - Optique à micro-lentilles OLC en polycarbonate avec réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH PC-MLO) - Cache satiné Opal en polycarbonate avec réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH PCO-SAT)
<b>Connexion</b>	Connecteur à poussoir avec soulagement de traction (PIP) Câble, longueur 200 cm, avec prise CEE7 (CCE)

<b>Optique</b>	Version à 1, 2, 3 ou 4 lampes : - Micro-optique OLC performance en finition haut brillant (C8) - Micro-optique OLC performance en finition satiné (D8) - Micro-optique OLC à très haut rendement en finition haut brillant (C8-VH) - Micro-optique OLC à très haut rendement en finition satiné (D8-VH) - Micro-optique OLC confort optimal en finition haut brillant (C8-C) - Micro-optique OLC confort optimal en finition satiné (D8-C) - Micro-optique à miroir mat, grilles de défilement transversales profilées (M2) - Micro-optique à miroir haut rendement, grilles de défilement transversales profilées (M2-H) Version à 1 ou 2 lampes : - Micro-optique OLC performance en finition satiné bidirectionnelle avec réflecteur de fond (T D8-BD) - Micro-optique asymétrique à haut rendement (A)
----------------	---

<b>Options</b>	Éclairage de secours : 1 heure (EL1), 3 heures (EL3) Commandes d'éclairage : - Contrôleur lumière du jour Luxsense Micro (LXM) - Multicontrôleur ActiLume (ACL) Câblage interne sans PVC (PVCFR) Fusible Euro (FU) inclus
<b>Matériau et couleur</b>	Boîtier : acier finition zinc, base blanc RAL9016 En option, blanc RAL9010 ou gris argent RAL9006
<b>Accessoires</b>	Individuellement ou en série ; montage en suspension avec un jeu de deux suspensions à fil d'acier double (système SMS) ou avec un jeu de deux suspensions à fil d'acier simple, les deux dotés d'un câble d'alimentation semblable au métal de 150 cm et de caches de plafond

## SmartForm TPS460/462/464

---

**Remarques**

Optique protégée par un film transparent pendant l'installation

---

Luminaires à disposition en ligne spécifiques (types LE et LF)  
comprenant tous les câblages de connexion et  
d'interconnexion et composants de suspension

---

### Accessoires

Ordercode 98469599

