



SmartForm TCS/TPS460 – belysning av ypperste klasse i et friskt, tiltalende design

SmartForm TPS460/462/464

Vi føler oss alle bedre og yter bedre i et innbydende og komfortabelt arbeidsmiljø.

SmartForm TCS/TPS460-serien med hengende, overflate- og veggmonterte armaturer som er laget for å brukes på kontorer, i butikker og skoler, kombinerer beste-i-klassen belysning med et rent, særegent design. Disse ultraflåte armaturene er tilgjengelige sammen med MASTER TL5- og TL5 ECO-lyskilder i rektangulære og kvadratiske versjoner med direkte/indirekte belysningskombinasjoner. De kan også bli brukt til å danne lysrekker og strukturer. Med det store utvalget av svært effektiv og komfortabel mikrooptikk og deksler, gir SmartForm TCS/TPS460 den ideelle løsningen for enhver situasjon. Belysningstyring kan legges til for ytterligere energibesparelse.

Fordeler

- Belysningsytelse av ypperste klasse som oppfyller alle prosjektkrav
- Design med friskt utseende
- Energieffektivitet

Funksjoner

- Svært smal innfatning – bare 47 mm dyp
- Avanserte lyskilder
- Høyeffektiv optikk og deksler
- Direkte/indirekte lysfordeling
- Mulighet for å legge til belysningsstyring

Søknad

- Kontorer
- Butikker
- Skoler

spesifikasjoner

Type	TPS460 (direkte belysning) TPS462 (direkte 70 % / indirekte 30 %) TPS464 (direkte 30 % / indirekte 70 %)
Lyskilde	Lysrør: - 1, 2, 3 eller 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 eller 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Lyskilde inkludert	Ja, TL5 ECO (lyskildefarge 830 eller 840) Ja, TL5 (lyskildefarge 827 / 865, 830 eller 840) Nei
Ballast	Elektronisk, Høyfrekvent 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I) - Regulator, 1 - 10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, touch & dimming (HFD-T)
Innfatningskonfigurasjon	Rekkeende, 1-fase (LE1), for å ende en rekke
(for rekkearrangementer)	Rekkeegenskap, 1-fase (LF1), for å innføre i en rekke


spesifikasjoner

Optisk deksel	1, 2-lyskildeversjon: - OLC-mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel (MLO-PC) - Opalt deksel laget av polykarbonat (PCO) 3, 4-lyskildeversjon: - OLC-mikrolinseoptikk laget av akryl med svært høyreflekterende toppreflektor (T-VH AC-MLO) - OLC-mikrolinseoptikk laget av polykarbonat med svært høyreflekterende toppreflektor (T-VH PC-MLO) - Opalsatinert deksel laget av polykarbonat med svært høyreflekterende toppreflektor (T-VH PCO-SAT)
Tilkobling	Skyvekontakt med strekkavlastning (PIP) Kabel, lengde 200 cm, med CEE7-støpsel (CCE)
Valgmuligheter	Nødbelysning: 1 time (EL1), 3 timer (EL3) Belysningsstyring: - Luxsense dagslysstyring, mikro (LXM) - ActiLume multistyring (ACL) Internt PVC-fritt ledningsnett (PVCFR) Euro-sikring (FU) inkludert

Optikk	1, 2, 3, 4-lyskildeversjon: - Performer OLC-mikrooptikk med høy glans (C8) - Performer OLC-mikrooptikk med mellomhøy glans (D8) - OLC-mikrooptikk med svært høy effektivitet og høy glans (C8-VH) - OLC-mikrooptikk med svært høy effektivitet og mellomhøy glans (D8-VH) - OLC-mikrooptikk med ekstremt høy komfort og høy glans (C8-C) - OLC-mikrooptikk med ekstremt høy komfort og mellomhøy glans (D8-C) - Matt mikrospeil, ribbede kryssrasterfiltre (M2) - Mikrospeil med høy effektivitet, ribbede kryssrasterfiltre (M2-H)
	1, 2-lyskildeversjon: - Performer OLC-mikrooptikk med mellomhøy glans bidireksjonal optikk med toppreflektor (T D8-BD) - OLC-mikrooptikk med høy effektivitet og asymmetrisk optikk (A)

Materialer og farger	Innfatning: sinkbelagt stål, hvit RAL9016-basert Valgfri hvit RAL9010- eller sølvgrå RAL9006-basert
Tilbehør	Enkeltvis eller på rekke: hengende montering med et sett på to doble ståltråddoppheng (SMS) eller et sett med to enkle ståltråddoppheng, begge med metallknende strømledning, 150 cm, og takkapsler
Merknader	Folie til å beskytte optikken under montering Spesielt rekkearrangement med armaturer (LE- og LF-typer) inkluderer all tilkobling, opphengsdeler og ledningstrekkning


Målskisse



Product	A	B
TPS462 2x49W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x35W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x28W/830 HFP H2L D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS464 2x28W/830 HFP H2L MLO-PC SMTT	1186 mm	1240 mm

Product	A	B
TPS462 1x49W/830 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x35W/830 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x28W/830 HFP D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS464 1x28W/830 HFR MLO-PC SMTT	1186 mm	1240 mm
TPS464 1x28W/830 HFP D8 SMTT	1186 mm	1240 mm

Produkt detaljer



Produkt detaljer



Tilbehør

Ordercode 98469599



