



SmartForm TPS461/471 – Iluminação de topo com um design fresco e apelativo

SmartForm TPS461/463/471/473

Todos funcionamos melhor num ambiente de trabalho agradável e confortável. Desenhado para utilização em escritórios, lojas e escolas, a família SmartForm TPS461/471 de luminárias suspensas combina uma iluminação de topo com um design simples e elegante. Estas luminárias ultra finas estão disponíveis com lâmpadas MASTER TL5 e TL5 ECO em versões rectangulares e quadradas em combinações de iluminação directa/ indirecta. Podem ser utilizadas para criar linhas de luz e estruturas. Com a sua ampla gama de escolha de difusores eficientes de micro-ópticas, a SmartForm TPS461/471 oferece a solução ideal para todas as situações. Podem ser adicionados controlos de iluminação para uma poupança energética adicional.

Benefícios

• -

Características

- Compartimento muito estreito – apenas 47 mm de profundidade
- Lâmpadas de última geração
- Ópticas e difusores de eficiência elevada
- Distribuição de luz directa/indirecta
- Possibilidade de acrescentar controlos de iluminação

Aplicação

- Escritórios
- Lojas
- Escolas


Especificações

Tipo	TPS461 (iluminação directa)
	TPS463 (directa 70%/indirecta 30%)
	TPS471 (iluminação directa, versão colorida)
	TPS463 (directa 70%/indirecta 30%, versão colorida)
Fonte de luz	Fluorescente:
	- 1, 2, 3, 4 ou 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3, 4 ou 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Lâmpada incluída	Sim, TL5 ECO (830 ou 840)
	Sim TL5 (cor da lâmpada 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 ou 840; 827/865, 827/451 ou 827/452)
	Não

Especificações

Ligação	Ligação de encaixe ou com gancho (PIP)
	Cabo, comprimento de 200 cm, com ficha CEE7 (CCE)
Opções	Iluminação de emergência: 1 hora (EL1), 3 horas (EL3)
	Controlos de iluminação:
	- Controlador da luz do dia Luxsense micro (LXM)
	- Multi-controlador ActiLume (ACL)
	Controlador de variação de cor (CVC)
	Cablagem interna isenta de PVC (PVCFR)
	Fusível europeu (FU) incluído
Materiais e cor	Compartimento: aço revestido a zinco, baseado em branco RAL9016
	Baseado opcionalmente em branco RAL9010 ou cinzento prateado RAL9006

Detalhes do produto



Balastro	Electrónico, Alta frequência 220 - 240 V/50 - 60 Hz:
	- Dispositivo (HFP)
	- Dispositivo inteligente, de várias potências (HFP-I)
	- Regulador, 1-10 V (HFR)
	- Regulador, DALI (HFD)
	- Regulador DALI, toque e regule (HFD-T)
Configuração do compartimento (para disposição das linhas)	Extremidade de linha, monofásica (LE1), para fim de linha
	Funcionalidade de linha, monofásica (LF1), para inserção numa linha
Tampa óptica	versão de 3, 4 lâmpadas:
	- Óptica de micro-lentes OLC de acrílico (AC-MLO)
	- Óptica de micro-lentes OLC de policarbonato (PC-MLO)

Acessórios	Individual ou em linha; montagem suspensa com um conjunto de duas suspensões duplas com fios em aço (SMS) ou com um conjunto de duas suspensões únicas com fios em aço, ambas com cabo de alimentação semelhante a metal, 150 cm, e tampas de tecto
Observações	Película de protecção para proteger a óptica durante a instalação
	As luminárias de disposição em linha dedicadas (tipo LE e LF) incluem todos os cabos de ligação e peças para suspensão



Detalhes do produto



Acessórios

Ordercode 98469599

