



SmartForm TPS461/471 – top- class lighting in a fresh, appealing design

SmartForm TPS461/463/471/473

Cu toții ne simțim și ne comportăm mai bine într-un mediu de lucru plăcut, confortabil. Conceput pentru utilizare în birouri, magazine și școli, familia de corpuri de iluminat suspendate SmartForm TPS461/471 combină cea mai bună iluminare din clasa ei cu un design curat, distinctiv. Aceste corpuri de iluminat ultra-plat sunt disponibile cu becuri MASTER TL5 și TL5 ECO în versiuni rectangulare și pătrate, având combinații de iluminare directă/indirectă. Acestea pot fi folosite de asemenea și pentru a forma linii și structuri luminoase. Prin gama sa largă de micro-sisteme optice și capace foarte eficiente și confortabile, SmartForm TPS461/471 oferă soluția ideală pentru fiecare situație. Controlerile de iluminare pot fi adăugate pentru o economie și mai mare de energie electrică.

Beneficii

• -

Caracteristici

- Carcasă foarte subțire – adâncime de doar 47 mm
- Becuri de ultimă generație
- Sisteme optice și capace cu o înaltă eficiență
- Distribuție directă/indirectă a luminii
- Posibilitate de adăugare a controlerelor de iluminat

SmartForm TPS461/463/471/473

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Școli

Specificații

Tip	TPS461 (iluminat direct)
	TPS463 (direct 70% / indirect 30%)
	TPS471 (iluminare directă, versiune color)
	TPS463 (direct 70% / indirect 30%, versiune color)
Sursa de lumină	Lămpi fluorescente:
	- 1, 2, 3, 4 sau 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3, 4 sau 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Bec inclus	Da, TL5 ECO (830 sau 840)
	Da, TL5 (culoare bec 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 sau 840; 827/865, 827/451 sau 827/452)
	Nu
Balast	Electronic, Frecvență înaltă 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Performer (HFP)
	- Performer inteligent, multi-watt (HFP-I)
	- Regulator, 1-10 V (HFR)
	- Regulator, DALI (HFD)
	- Regulator DALI, atingere și reglare a intensității luminoase (HFD-T)

Specificații

Conectare	Conexiune push-in sau cu eliberare a tragerii (PIP)
	Cablu, lungime 200 cm, cu fișă CEE7 (CCE)
Opțiuni	Iluminare de urgență: 1 oră (EL1), 3 ore (EL3)
	Sisteme de comandă pentru iluminat:
	- Micro controler lumină naturală Luxsense (LXM)
	- Controler multiplu ActiLume (ACL)
	Controler de variație a culorii (CVC)
	Cablaj intern liber, din PVC (PVCFR)
	Siguranță Euro (FU) inclusă
Materiale și culoare	Carcasă: oțel galvanizat, pe bază de alb RAL9016
	Opțional, pe bază de alb RAL9010 sau gri-argintiu RAL9006

Configurație carcasă (pentru aranjamente liniare)	Capăt de linie, 1 fază (LE1), pentru a încheia o linie
	Caracteristică linie, 1 fază (LF1), pentru inserare într-o linie
Capac optic	Varianta cu 3, 4 becuri:
	- Sistem optic OLC cu micro-lentilă fabricat din plastic acrilic (AC-MLO)
	- Sistem optic OLC cu micro-lentilă fabricat din policarbonat (PC-MLO)

Accesorii	Individual sau în linie; montaj suspendat cu un set de două suspensii duble din fir de oțel (SMS) sau cu un set de două suspensii simple din fir de oțel, ambele având cordon de legare la rețea de tip metalic, 150 cm, și soclu de tavan
Observații	Folie de protecție pentru protejarea sistemului optic în timpul instalării
	Corpurile de iluminat dedicate pentru dispunere în linie (tipurile LE și LF) includ toate componentele de suspendare și cablajul

SmartForm TPS461/463/471/473

Accesorii

Ordercode 98469599

