



SmartForm TPS466 – top-class lighting in a fresh, appealing design

SmartForm TPS466

We all feel and perform better in a pleasant, comfortable working environment. Designed for use in offices, shops and schools, the SmartForm TPS466 family of suspended mounted luminaires combines best-in-class lighting with a clean, distinctive design. These ultra-flat luminaires are available with MASTER TL5 and TL5 ECO lamps in rectangular and square versions with direct/indirect lighting combinations. They can also be used to form light-lines and structures. With its wide choice of very efficient and comfortable micro-optics and covers, SmartForm TP466 provides the ideal solution for every situation. Lighting controls can be added for further energy saving.

Výhody

• –

Vlastnosti

- Velmi ploché těleso – hloubka pouze 47 mm
- Nejmodernější světelné zdroje
- Vysoce účinná optika a kryty
- Přímá/nepřímá vyzařovací charakteristika
- Možnost doplnění o řídicí prvky osvětlení

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody
- Školy

Specifikace

Typ	TPS466 (přímé 30 % / nepřímé 70 %)
Světelný zdroj	Zářivka: - 3 x MASTER TL5 ECO / G5 / 25, 32, 45, 50, 73 W - 3 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Včetně zdroje	Ano, TL5 ECO (830 nebo 840) Ano, TL5 (barva světelného zdroje 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 nebo 840) Ne
Předřadník	Elektronický, vysokofrekvenční 220–240 V / 50–60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, intelligent, multipříkonový (HFP-I) - Regulator, 1–10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, dotyk & stmívání (HFD-T)
Konfigurace tělesa (pro uspořádání do řady)	Koncové, jedna fáze (LE1), pro ukončení řady Průběžné, 1 fáze (LF1), pro vložení do řady
Kryt optiky	Mikročočková optika OLC v polykarbonátovém krytu (MLO-PC)

Připojení	Nástrčná svorkovnice (PIP) Délka kabelu 200 cm, se zástrčkou CEE7 (CCE)
Volitelné příslušenství	Rízení osvětlení: - Ovladač denního světla Luxsense micro (LXM) - Multi ovladač ActiLume (ACL) Vnitřní vodiče bez PVC (PVCFR) Včetně Euro pojistky (FU)
Materiály a barva	Těleso: pozinkovaná ocel, základní bílá RAL9016 Volitelná bílá RAL9010 nebo stříbrošedá RAL9006
Instalace	Individuálně nebo do řady; montáž zavěšením pomocí sestavy dvou dvojitých (SMS) nebo dvou jednoduchých lankových závěsů, obě sestavy s napájecí šňůrou kovového vzhledu o délce 150 cm a stropními rozetami
Poznámky	Ochranná fólie pro ochranu optiky během instalace Speciální svítidla pro uspořádání do řady (typy LE a LF) obsahují veškeré prvky pro připojení a zavěšení a průchozí zapojení

Příslušenství

Ordercode 98469599

