



SmartForm TPS466 – top-class lighting in a fresh, appealing design

SmartForm TPS466

We all feel and perform better in a pleasant, comfortable working environment. Designed for use in offices, shops and schools, the SmartForm TPS466 family of suspended mounted luminaires combines best-in-class lighting with a clean, distinctive design. These ultra-flat luminaires are available with MASTER TL5 and TL5 ECO lamps in rectangular and square versions with direct/indirect lighting combinations. They can also be used to form light-lines and structures. With its wide choice of very efficient and comfortable micro-optics and covers, SmartForm TP466 provides the ideal solution for every situation. Lighting controls can be added for further energy saving.

Výhody

• -

Vlastnosti

- Veľmi tenké teleso – hĺbka len 47 mm
- Najmodernejšie svietidlá
- Vysokovýkonná optika a kryty
- Priame/nepriame vyžarovanie svetla
- Možnosť pridať ovládanie osvetlenia

Aplikácie

- Kancelárie
- Obchody
- Školy

Špecifikácia

Typ	TPS466 (priamo 30%/nepriamo 70%)	Zapojenie	Zástrčný konektor s ťahovým uvoľnením (PIP) Kábel, dĺžka 200 cm, so zástrčkou CEE7 (CCE)
Svetelný zdroj	Žiarivka: - 3 x MASTER TL5 ECO / G5 / 25, 32, 45, 50, 73 W - 3 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W	Možnosti	Ovládanie osvetlenia: - Ovládanie denného svetla Luxsense micro (LXM) - Viacnásobné ovládanie ActiLume (ACL) Vnútorne prekáblovanie vodičmi bez PVC (PVCFR) Vrátane Euro poistky (FU)
Vrátane svetelného zdroja	Áno, TL5 ECO (830 alebo 840) Áno TL5 (farba svetla 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 alebo 840) nie	Materiály a farba	Teleso: pozinkovaná oceľ, biela RAL9016 Voliiteľná biela RAL9010 alebo strieborná sivá RAL9006
Predradník	Elektronický, Vysokofrekvenčný 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, inteligentný, viacwattový (HFP-I) - Regulátor, 1-10 V (HFR) - Regulátor, DALI (HFD) - Regulátor, DALI, dotykový a s možnosťou stmievania (HFD-T)	Príslušenstvo	Usporiadanie samostatné alebo do pásov, závesná montáž pomocou závesnej súpravy z dvoch dvojitéch oceľových drôtov (SMS) alebo pomocou závesnej súpravy dvoch jednoduchých oceľových drôtov, v oboch prípadoch s kovovým sieťovým káblom, 150 cm, a stropné koncovky
Konfigurácia telesa (pri zostavení do svetelného pásu)	Koniec vedenia, 1 fáza (LE1), na ukončenie vedenia Súčasť vedenia, 1 fáza (LF1), na zapojenie vedenia	Poznámky	Krycia fólia na ochranu optiky počas montáže Svietidlá vhodné na usporiadanie do pásov (typy LE a LF) vrátane kompletného zapojenia, priebežného prekáblovania a závesných častí
Optický kryt	Mikrošoškovková optika OLC prekrytá polykarbonátovým krytom (MLO-PC)		

Príslušenstvo

Ordercode 98469599

