



TTX260 – kis beruházási igény, kiváló teljesítmény

TTX260

A TTX260 egy remek ár-érték aránnyal rendelkező fénysáv megoldás – reflektorral, illetve (alacsony költségű megoldásként) reflektor nélkül is használható, a termékcsalád könnyedén megfelel a legtöbb alkalmazási igénynek. Ez az egyszerű, két összetevőből álló rendszer ötletes kialakításánál fogva nem igényel szerelvénytálcát, a miniatűr TL5 fényforrásnak köszönhetően pedig a felhasznált anyagok mennyisége is minimális. Ezen tulajdonságai révén a TTX260 kis költségű beruházást jelent, viszonylag magas fénykibocsátási aránya ugyanakkor megfelelő világítási teljesítményt eredményez. Mindemellett a különleges eszközöket vagy képzettséget nem igénylő pattintós rögzítőrendszernek köszönhetően a telepítés is csak minimális költségekkel jár. A masszív, mégis vékony és elegáns TTX260 külleme hasonlít a népszerű Maxos fénysávokéhoz.

Előnyök

- Funkcionalitás és teljesítmény kedvező ár és teljes birtoklási költség mellett
- Rugalmas: reflektorok nélkül, illetve különböző típusú reflektorokkal is használható, és nem igényel szerelvénytálcát
- Számos különböző alkalmazási igénynek és rögzítési magasságnak megfelel

Szolgáltatások

- Két összetevőből álló szerkezet, nagy teljesítményű reflektorok befogadására is alkalmas
- Miniatűr, ugyanakkor masszív kialakítás
- A felhasználók körében igen népszerű bepattintós rögzítőrendszer
- Teljes mértékben megfelel az EMC, az RoHS és egyéb irányelveknek

Alkalmazás

- Kereskedelem: bevásárlóközpontok, hipermarketek, áruházak, diszkontáruházak, barkácsboltok
- Ipari létesítmények: raktárak, munkaterületek

termékjellemzők

Típus	TTX260
Fényforrás	Fénycső: - 1 vagy 2 db MASTER TL5 HO / G5 / 24, 39, 49, 54, 80 W* - 1 vagy 2 db MASTER TL-D Super 80 / G13 / 58, 70 W* Xtreme és Xtra fényforrásos változatok is rendelhetők
	*Fénycsőegységenként
Fényforrást tartalmaz	Igen (színhőmérséklete: 830 vagy 840)
Előfűtő	Elektronikus, nagyfrekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz: - Előfűtő (HFP) - Szabályozóegység, DALI (HFD) - Szabályozóegység, 1–10 V (HFR) - Előfűtő, intelligens, több teljesítményszinttel (HFP-I)
Reflektor	Magasfényű / csillogó tükröz (C)
Optika	Fehér, káprázáskorlátozó nélkül (WR)
	Fehér, perforált (WRP)
	Magasfényű (C)
	Magasfényű, szélesen sugárzó (C-WB)
	Magasfényű, közepesen sugárzó (C-MB)
	Magasfényű, keskenyen sugárzó (C-NB)
	Magasfényű, aszimmetrikus (C-A)
	Magasfényű, dupla-aszimmetrikus (C-DA)
	Magasfényű, perforált, szélesen sugárzó (CP-WB)
	Magasfényű, perforált, közepesen sugárzó (CP-MB)
	Magasfényű, perforált, keskenyen sugárzó (CP-NB)

Kiegészítők	Vészvilágítás (beépített): - 1 óra (EL1) - 3 óra (EL3) Kiegészítő áramkör a fényforrások párhuzamos kapcsolásához (PL)
	Kiegészítő áramkör a fényforrások soros kapcsolásához (LN)
	Külön kapcsolható fényforrások (DS)
Anyag	Ház: alumínium
	Reflektorok: acél (fehér változatok) vagy alumínium (az összes egyéb változat)
Színek	Fehér (WH) és ezüst (SI)
Felszerelés	Huzalokkal történő felfüggesztés, előre rögzített mechanikus csatlóelemmel és átmenő kábelezéses csatlakozóval felszerelve
	Működési hőmérséklet: –10 °C < T
Tartozékok	Testre szabott fénycső- és kábelvezető kiegészítők rendelhetők (ZTX260)

Termék részletei



TTX260

Termék részletei

