




TTX260 – lage investering, goede prestaties

TTX260

TTX260 is een veelzijdige lichtlijnoplossing die kan worden gebruikt met of zonder reflectors. Hij is geschikt voor toepassing in hallen en magazijnen tot hoogtes van circa 12 meter. Dit eenvoudige systeem bestaat uit twee componenten en heeft een slim ontwerp dat de noodzaak van een losse elektrische unit voorkomt. Deze factoren maken de TTX260 tot een product waarbij een lage investering zorgt voor flexibiliteit en uitstekende lichttechnische prestaties. TTX260 laat zich zeer eenvoudig met enkele klikken monteren, waardoor geen speciaal gereedschap nodig is. Hierdoor worden ook de installatiekosten beperkt. Het TTX260-systeem maakt het Philips lichtlijnenportfolio compleet, naast de reeds bestaande TTX400- en Maxos-lichtlijnsystemen. Zo biedt Philips voor elke lichtlijn-toepassing de juiste oplossing!

Voordelen

- Eenvoudig en snel te monteren twee componenten lichtlijn
- Energiezuinig door combinatie van TL5 en efficiënte optieken
- Uitstekende lichttechnische prestaties, lage investering

Kenmerken

- Opgebouwd uit twee componenten, biedt plaats aan reflectors met hoge lichtopbrengst
- Minimalistisch en toch robuust ontwerp
- Kliksysteem, hoog gewaardeerd door gebruikers
- Voldoet volledig aan: EMC, RoHS, enz.

Toepassing

- Detailhandel: supermarkten, hypermarkten, discountwinkels, warenhuizen, DHZ-zaken
- Industrie: magazijnen, productieruimten

Specificaties

Type	TTX260
Lichtbron	Fluorescentie: - 1x of 2x MASTER TL5 HO / G5 / 24, 39, 49, 54, 80 W* *Per draagprofiel
Lamp meegeleverd	Ja (lichtkleur 830 of 840)
VSA	Elektronisch, 220-240 V / 50-60 Hz: - Performer (HFP) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I)
Reflector	Spiegel hoogglanzend / spiegelen (C)
Optiek	Wit zonder louver (WR) Wit, geperforeerd (WRP) Hoogglanzend (C) Hoogglanzend, brede bundel (C-WB) Hoogglanzend, middelbrede bundel (C-MB) Hoogglanzend, smalle bundel (C-NB) Hoogglanzend, asymmetrische bundel (C-A) Hoogglanzend, dubbelasymmetrische bundel (C-DA) Hoogglanzend, geperforeerd, brede bundel (CP-WB) Hoogglanzend, geperforeerd, middelbrede bundel (CP-MB) Hoogglanzend, geperforeerd, smalle bundel (CP-NB)

Opties	Noodverlichting (geïntegreerd): - 1 uur (EL1) - 3 uur (EL3) Lampen als circuitoptie parallel bedraad (PL) Lampen als circuitoptie in lijn bedraad (LN) Afzonderlijke schakelaar (DS)
Materiaal en afwerking	Behuizing: aluminium Reflectors: staal (witte uitvoeringen) en aluminium (alle andere uitvoeringen)
Kleur	Wit (WH) en zilvergrijs (SI)
Installatie	Opgehangen aan staaldraden en voorzien van voormonteerde mechanische koppeling en connector voor doorvoerbedrading Bedrijfstemperatuur: -10 °C < T
Accessoires	Speciale draagprofielaccessoires ZTX260 verkrijgbaar

Versions



Productgegevens

TTX260 starter KIT



ZTX260 MB + ZTX260 EP



TTX260

Productgegevens

