



TTX260 – investiție cu cost redus, performanță bună

TTX260

TTX260 este o soluție de iluminat liniară, economică și flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru un număr foarte mare de aplicații. Acest sistem simplu cu două componente are o construcție inteligentă care evită folosirea unei plăci pentru echipament. Iar miniaturizarea T5 reduce la minimum utilizarea materialelor. Acești factori fac din TTX260 o investiție cu cost redus; totuși randamentul luminos relativ ridicat asigură o bună funcționare a iluminatului. În plus, cheltuielile de instalare sunt reduse la minimum mulțumită sistemului de fixare prin poziționare și prindere, care nu necesită instrumente speciale sau instruire. Robust și în același timp suplu și elegant, TTX260 are un aspect asemănător cu al cunoscutelor linii luminoase Maxos.

Beneficii

- Funcționalitate și randament la un preț și un cost total de deținere convenabile
- Flexibil: gama poate fi folosită fără reflectoare sau cu diferite tipuri de reflector; nu necesită tavă pentru echipament
- Acoperă o gamă largă de aplicații și de înălțimi de montare

Caracteristici

- Structură din două componente, găzduind reflectoare de putere mare
- Construcție minimizată, dar solidă
- Sistem de prindere, foarte apreciat de utilizatori
- Conformitate deplină cu: EMC, RoHS etc.

Cerere

- Magazine: supermarketuri, hipermarketuri, magazine cu reduceri, depozite, magazine de bricolaj
- Industrie: depozite, zone de producție

Specificații

Tip	TTX260
Sursa de lumină	Lămpi fluorescente: - 1 x sau 2 x MASTER TL5 HO/G5 / 24, 39, 49, 54, 80 W* - 1 x sau 2 x MASTER TL-D Super 80/G13/58, 70 W* Sunt posibile și variantele de lămpi Xtreme și Xtra *Per unitate șină
Lampa este inclusă	Da (culoare lampă 830 sau 840)
Balast	Electronic, Frecvență înaltă 220 - 240 V/50 - 60 Hz: - Performer (HFP) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Performer inteligent, multi-watt (HFP-I)
Reflector	Strălucire mare oglindă/reflectant (C)
Sistem optic	Alb fără reflector (WR) Alb, perforat (WRP) Strălucire mare (C) Strălucire mare, fascicul larg (C-WB) Strălucire mare, fascicul mediu (C-MB) Strălucire mare, fascicul îngust (C-NB) Strălucire mare, fascicul asimetric (C-A) Strălucire mare, fascicul dublu asimetric (C-DA) Strălucire mare, perforat, fascicul larg (CP-WB) Strălucire mare, perforat, fascicul mediu (CP-MB) Strălucire mare, perforat, fascicul îngust (CP-NB)

Opțiuni	Iluminat de urgență (integrat): - 1 oră (EL1) - 3 ore (EL3) Lămpi legate în paralel ca opțiune de circuit (PL) Lămpi legate în linie ca opțiune de circuit (LN) Comutator separat (DS)
Material	Carcasa: aluminiu Reflectoare: oțel (variantele albe) și aluminiu (toate celelalte variante)
Culori	Alb (WH) și argintiu (SI)
Instalare	Suspendat prin cabluri și echipat cu cuplare mecanică pre-montată și conector de cablaj continuu Temperatura de funcționare: - 10°C < T
Accesorii	Sunt disponibile accesorii ZTX260 specializate pentru șine

Cote


TTX260 electrical units TMX/TTX260

TTX260 electrical units TMX/TTX260

Cote

TTX260 electrical units TMX/TTX260

Accesorii




White painted aluminum optic with flat lamellae for white reflector

Ordercode 04927299



Matt high-quality aluminum optic with profiled curved lamellae, wide beam

Ordercode 04929699



Electrical connectors, female and male

Ordercode 05175699



End-piece for housing

Ordercode 05176399



Chain bracket


Ordercode 05178799



Mounting bracket and hook

Ordercode 04106199

Accesorii



Electrical connectors, female and male

Ordercode 04107899



Profile bracket with caddy clip; no suspension

Ordercode 05180099



Mounting bracket for suspension wire

Ordercode 06232599



Mounting bracket for suspension wire

Ordercode 06233299

Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
General Information	
Marcaj CE	CE mark
Culoare	WH
Clasă de protecție IEC	Safety class I (I)
Iluminat de urgență	No
Marcaj ENEC	ENEC mark
Echipament	HFP
Test de incandescență	850/5
Pachet combinat	K
Cod familie lămpi	TL5
Putere lampă	49
Accesorii mecanice	No
Variantă lampă	NO

order code	Număr de unități de echipament	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
03359200	2 units	2	C-WB	TTX260
03390500	1 unit	2	WR	TTX260
03530500	1 unit	1	C-WB	TTX261

