



Diseños compactos, posibilidades infinitas

e-Vision de baja tensión 20-150 W

Los balastos HID electrónicos de baja frecuencia, como la línea Philips Advance e-Vision, miden y ajustan la potencia de forma constante, lo que optimiza la presentación de las propiedades de color superiores de las lámparas de cerámica. Esto convierte a las lámparas de haluro metálico cerámico operadas por los balastos e-Vision en la opción preferida para muchas aplicaciones que previamente se iluminaban con fuentes halógenas de wolframio o incandescentes, como la iluminación de comercios.

Beneficios

- Potencia constante de la lámpara para un control óptimo del color y máximo rendimiento
- Se pueden obtener grandes ahorros de energía si se compara con las alternativas incandescentes o magnéticas

Características

- Funcionamiento de lámpara de baja frecuencia
- Rango de entrada IntelliVolt 120-277 V
- Cerramientos metálicos para una disipación térmica óptima
- Más pequeño y liviano que los balastos HID magnéticos
- Con protección térmica, fusible interno y protección contra cortocircuito de salida mediante apagado de fin de vida útil de la lámpara

Aplicaciones


- Iluminación de vidrieras y de acentuación en comercios, en versión de carril o descendente; iluminación de salas de espera, atrios, paisaje y fachada

e-Vision de baja tensión 20-150 W


Versions




Plano de dimensiones



Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1
E-VISION IMH100DLFM	5,0 in	4,3 in	4,6 in	2,0 in	3,0 in	0,7 in	1,5 in



Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1
E-VISION IMH150HLFM	6,3 in	5,7 in	6,0 in	2,0 in	3,6 in	2,9 in	1,5 in



Product	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1
E-VISION IMH70GLFM	3,8 in	3,5 in	3,4 in	2,0 in	1,13 in	3,0 in	2,6 in	1,2 in

e-Vision de baja tensión 20-150 W

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada 50-60 Hz

Distorsión armónica total USA 15 %

Funcionamiento de emergencia

Número de lámparas 1 piece/unit

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Tipo de lámpara
913710259802	E-VISION ELE MH BAL 70W M139/M143 120-277 50/60HZ	70W MH
913710287602	E-VISION ELE MH BAL 100W M140 120-277V 50/60HZ	100W MH

Order Code	Full Product Name	Tipo de lámpara
913710295902	E-VISION ELE MH BAL 150W M102/142 120-277V 50/60H	150W MH

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Carcasa
913710259802	E-VISION ELE MH BAL 70W M139/M143 120-277 50/60HZ	G
913710287602	E-VISION ELE MH BAL 100W M140 120-277V 50/60HZ	D

Order Code	Full Product Name	Carcasa
913710295902	E-VISION ELE MH BAL 150W M102/142 120-277V 50/60H	H

