



La nueva generación de luz blanca

e-Vision de potencia media 210-315 W

Si se utilizan los balastos Philips Advance e-Vision con las lámparas Philips MasterColor Elite de potencia media, se puede lograr una combinación poderosa de luz blanca brillante y una eficiencia energética superior a lo que pueden ofrecer otras tecnologías de iluminación.

Beneficios

- Importante oportunidad de actualización sobre los sistemas HID tradicionales
- Alternativa viable para las opciones fluorescentes
- Excelente calidad de color y producción de luz consistente de principio a fin

Características

- IntelliVolt 200-277 V de entrada con una eficiencia de 92 %
- Regulación de intensidad al 50 % de la potencia de la lámpara
- Cerramiento metálico para una disipación térmica óptima

Aplicaciones


- Luminarias de interior para grandes alturas, de proyección y empotradas en aplicaciones de industrias, institucionales y comercios.

e-Vision de potencia media 210-315 W

Versions



Plano de dimensiones



| Product | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | C1 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MASTERCOLOR ELITE MEDIUM WATTAGE IZTMH210315RLFM | 8.2 in | 7.6 in | 7.5 in | 4.9 in | 3.4 in | 2.2 in |

