



Rendimiento confiable

Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria de iluminación. El núcleo y bobina también forma el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Beneficios

- La impregnación al vacío se usa para reforzar el aislamiento eléctrico del balasto, evitar la humedad, impedir las interferencias y disipar el calor
- Los cables de tensión preaislados reducen el riesgo de descarga y acortan el tiempo de instalación

Características

- Impregnación al vacío con barniz de poliéster relleno con sílice
- Todos los balastos de núcleo y bobina de menos de 600 W utilizan un sistema de aislamiento UL Clase H (180 °C)
- Los balastos de núcleo y bobina de 600 W o más utilizan un sistema de aislamiento UL Clase N (200 °C)
- Cables de tensión preaislados
- Kits de balastos provistos con arrancador precableado

Aplicaciones


- Espacios de gran altura destinados a ventas, fabricación, gimnasios, depósitos, estructuras de estacionamientos, exteriores

Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

Versions



Plano de dimensiones



Product	A1	B1	C1	A2		
CORE & COIL HID	165,1	88,9	111,76	146,05		
71A5790500DMLA	mm	mm	mm	mm		
CORE & COIL HID	3,95 in	2,42 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in
71A5590500D						
CORE & COIL HID	3,95 in	2,42 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in
71A5590500DML						
CORE & COIL HID	4 in	2,13 in	4,8 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in
71A6091500DMLA						
CORE & COIL HID	3,15 in	1,5 in	4,8 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in
71A5790500DA						

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada 60 Hz

Funcionamiento de emergencia

Número de lámparas 1 piece/unit

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Valor del condensador	Tipo de lámpara
913700572909	CORE & COIL HID MH BAL 175W M57 QUAD C&C	10 MFD	175/150W MH
913710494709	CORE & COIL HID MH BAL 175W M57 QUAD C&C	10 MFD	175/150W MH
913710498910	CORE & COIL HID MH BAL 250W M58/H37 QUAD C&C	15 MFD	250W MH

Order Code	Full Product Name	Valor del condensador	Tipo de lámpara
913710508319	CORE & COIL HID MH BAL 400W M59 QUAD C&C	24 MFD	400W MH
913710663902	CORE & COIL HID MH BAL 250W M58/H37 QUAD C&C	15 MFD	250W MH

Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

