

PHILIPS

Lighting



DigiStreet ile şehrini geleceğe hazır hale getirin

DigiStreet

Uzun süreli ortağınız olmak amacıyla geliştirilen. DigiStreet'in sisteme hazır mimarisi, bağlantılı aydınlatma sistemlerinin avantajlarından bugün yararlanmanızı sağlarken şehir geleceğe yeniliklere hazırlar! Üzerindeki ki soketi sayesinde Philips CityTouch sistemine direkt olarak bağlanmanızı sağlar ve ayrıca IoT'nin gelecekteki yenilikleriyle bağlantınızı kurmaya hazırdır. Bunun yanı sıra her bağımsız aydınlatma armatürü, Philips ServiceTag uygulaması sayesinde benzersiz biçimde tanımlanabilir. Direk kapağının iç kısmına veya doğrudan aydınlatma armatürünün üzerine yerleştirilen QR kodu kolayca tarayarak aydınlatma yapılandırmasına anında erişim imkanı kazanırsınız, bu da aydınlatma armatürünün kullanım ömrünün hangi aşamada olduğundan bağımsız olarak bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay bir hale getirir.

Faydaları

- Gelecek için hazır olan armatür, kurulumun hemen ardından ya da daha sonra yeni özellikler sunmak üzere gelecek CityTouch modülleri veya sensörler ile kolayca sisteme dahil edilebilir.
- Uluslararası yol ve sokak aydınlatma normlarına uyum sağlayacak çeşitlilikte optik lens sistemleri
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Philips Service Tag sayesinde daha kolay aydınlatma armatürü tanımlama ile envanter yönetimi ve operasyonel verimlilik
- 161 lm/W değerine kadar çıkabilen yüksek verimlilik
- IP66
- IK09
- 10 kV ani akım koruması
- 21 optik seçenek
- L90B10 veya üzerinde 100.000 saatlik kullanım ömrü

Uygulama

- Yoğun trafikli yollar ve bağlantı yolları
- Şehir merkezleri ve ana caddeler
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri
- Kentsel alanlar ve konut alanları

Şartlar

Tür	BGP760 (Mikro model) BGP761 (Mini model) BGP762 (orta model) BGP763 (büyük model)
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	Mikro model: WW: 5,6 - 39,5 W, NW/CW: 6 - 39 W Mini model: WW: 34 - 72 W, NW/CW: 27,5 - 74 W Orta model: WW: 69 - 152 W, NW/CW: 55 - 146 W Büyük model: WW: 178 - 230 W, NW/CW: 144 - 220 W
Işık akısı sistemi	Mikro model: WW 550 lm'den 4500 lm'ye kadar, NW/CW 700-5500 lm Mini model: WW 4000 lm'den 8500 lm'ye kadar, NW/CW 4000-11800 lm Orta: WW 8500 lm'den 18000 lm'ye kadar, NW/CW 8500-21600 lm Büyük: WW 20600 lm'den 26400 lm'ye kadar, NW/CW 20900-32000 lm Veya L-Tune yazılımı ile ışık akısını belirleyin
Aydınlatma armatürü verimi	Mikro model: NW/CW 147 lm/W'a kadar, WW 118 lm/W'a kadar Mini model: NW/CW 154 lm/W'a kadar, WW 125 lm/W'a kadar Orta: NW/CW 161 lm/W'a kadar, WW 128 lm/W'a kadar Büyük: NW/CW 150 lm/W'a kadar, WW 121 lm/W'a kadar
İlişkili Renk Sıcaklığı	Sıcak beyaz (WW): 3000 K Nötr beyaz (NW): 4000 K Soğuk beyaz (CW): 5700 K
Renksel Geriverim	NW ve CW: 70
İndeksi	WW: 80
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte	BGP760: L96'ya kadar BGP761: L95'e kadar
lümen bakım	BGP762: L94'e kadar BGP763: L92'ye kadar
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte	10%

kontrol tertibatı arıza

oranı

Performans Ortam +25 °C

Sıcaklığı Tq

Çalışma sıcaklığı aralığı -40 - +35 °C

Sürücü Entegre (kendinden balastlı LED modülü)

Şebeke gerilimi 220-240 V / 50-60 Hz

Kalkış Akımı 22 W: 15 A/ 360 µs (CB 16A B türünde maks. 23 sürücü), SR 22 W: 18 A/ 320 µs (CB 16A B türünde maks. 21 sürücü)
40 W: 22 A/ 290 µs (CB 16A B türünde maks. 20 sürücü), SR 40 W: 21 A/ 300 µs (CB 16A B türünde maks. 21 sürücü)
75 W: 46 A/ 250 µs (CB 16A B türünde maks. 11 sürücü), SR 75 W: 65 A/ 330 µs (CB 16A B türünde maks. 6 sürücü)
150 W: 53 A/ 300 µs (CB 16A B türünde maks. 8 sürücü), SR 150 W: 65 A/ 330 µs (CB 16A B türünde maks. 6 sürücü)
2x 150 W: 106 A/ 300 µs (CB 16A B türünde maks. 4 sürücü), SR 150 W: 130 A/ 330 µs (CB 16A B türünde maks. 3 sürücü)

Dim etme Bağımsız DynaDimmer

DALI

Seçenekler SR (Sisteme Hazır), mini Photocell veya NEMA soketi için kablo bağlantısı

Optik sistem Dar, orta, geniş veya ekstra geniş yol optik sistemleri: DM10, DM11, DM12, DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70, DPR1, DPL1, DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70, DN09, DN10, DN11, DN50, DRM1, DRM2, DRN1, DRN2,

Optik eleman Örtücüler (BL1, BL2)

Optik kapak Temperlenmiş cam

Malzeme Yüksek basınçlı, dökme kalıp LM6 alüminyum

Renk Philips Koyu gri için RAL 7022

Diğer RAL veya AKZO renkleri istek üzerine sunulur

Bağlantı M20 gerilim azaltma özellikli kablo rakoru, 6 - 12 mm çapında kablo için

Bakım	Tertibat tepsisine erişim sağlayan saçak yukarıya doğru menteşelidir ve paslanmaz çelik bir kilitleme çubuğu ile sabitlenmiştir Philips Servis etiketi ürünü tanımanıza ve tüm ilgili ürün bilgilerini paylaşmanıza yardımcı olur
Kurulum	En üst: 48-62 veya 76 mm Yan giriş: 32-48 mm, 48-62 mm Önerilen montaj yüksekliği: Mikro model: 4 - 6 m Mini model: 5 - 8 m Orta model: 6 - 12 m Büyük model: 10 - 18 m En üstte standart devirme açısı: 0° Ayarlanabilir devirme açısı: 20°, -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°, +20° Ayarlanabilen ışık dağılımı: Yok Maks. SCx Mikro model: 0,0450 m² Mini model: 0,0589 m² Orta model: 0,0562 m² Büyük model: 0,0562 m²

SR uyumluluğu	SR tabanlı aydınlatma armatürleri için yalnızca SR Sertifikalı bileşenler/sensörler kullanılmalıdır (ayrıca bkz. http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting?). Birlikte kullanılacak 2 (SR sertifikalı) bileşenin/sensörün işlevsel uyumluluğu ve SR tabanlı aydınlatma armatüründe kullanılan herhangi bir lineswitch işlevinin geçersiz kılınma olasılığı, ana bileşen/sensör tedarikçisi tarafından sağlanacaktır. SR tabanlı aydınlatma armatüründe NEMA 7 pimli soketin kullanılması için tam sistem doğrulaması gereklidir. Bu tavsiyelere uymamak, Signify'ın sorumlu tutulamayacağı hasar riskine ve uyumsuzluğa neden olabilir.
----------------------	--

ÜRÜN BİLGİLERİ

Digistreet-BGP760-DP06.tif



Digistreet-BGP760-DP09.tif



Digistreet-BGP760-DP10.tif



Digistreet-BGP760-DP11.tif




ÜRÜN BİLGİLERİ



Digistreet-BGP761-DP17.tif



Digistreet-BGP761-DP18.tif



Digistreet-BGP761-DP19.tif



Digistreet-BGP761-DP20.tif



Digistreet-BGP761-DP21.tif



Digistreet-BGP761-DP22.tif



Digistreet-BGP761-DP23.tif



Digistreet-BGP761-DP24.tif

ÜRÜN BİLGİLERİ

Digistreet-BGP761-DP25.tif



Digistreet-BGP761-DP26.tif



Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
------------------------------	------

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	FG
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	NO
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Dark gray
------	-----------

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	Not applicable
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	Not applicable
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	Not applicable
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	Not applicable
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	Not applicable
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	Not applicable
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	Not applicable
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	Not applicable
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	Not applicable
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	Not applicable
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	Not applicable
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	Not applicable
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	Not applicable
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	Not applicable
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	Not applicable
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	Not applicable
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	Not applicable
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	Not applicable
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	Not applicable
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	Not applicable
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	Not applicable
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Not applicable
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	Not applicable
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	Not applicable
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	Not applicable
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	Not applicable
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	Not applicable
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	50%
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	Not applicable
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	Not applicable
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	Not applicable
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Not applicable
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	Not applicable

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Surge protection level until 10 kV
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	Surge protection level until 10 kV
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü akımı
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	209 mA
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	326 mA
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	298 mA
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	447 mA
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	489 mA
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	326 mA
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	287 mA
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	416 mA
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	368 mA
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	489 mA
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	553 mA
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	-
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	-
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	-
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	-
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	-

Order Code	Full Product Name	Sürücü akımı
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	-
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	-
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	-
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	-
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	-
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	-
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	-
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	-
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	-
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	-
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	-
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	-

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Sürücü	Ateşleme teli testi
		armatürü ışık yayılımı	ışık kaynağı rengi		
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 157°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	53° x 71°	830 sıcak beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 sıcak beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	61° x 150°	830 sıcak beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Sürücü	Ateşleme teli testi
		armatürü ışık yayılımı	ışık kaynağı rengi		
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	152° - 24° x 66°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	106° x 44°	740 nötr beyaz	EB	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	53° x 71°	830 sıcak beyaz	-	-
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 sıcak beyaz	-	-
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	-	-
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	32° x 29°	740 nötr beyaz	-	-
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	68° x 158°	740 nötr beyaz	-	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık kaynağı rengi	Sürücü	Ateşleme teli testi
		armatürü ışık ışını yayılması			
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	-	-
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	-	-
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	-	-
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	-	-
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	61° x 150°	830 sıcak beyaz	-	-
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 nötr beyaz	-	-
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	106° x 86°	740 nötr beyaz	-	-
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 nötr beyaz	-	-
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	157° - 33° x 55°	740 nötr beyaz	-	-
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	-	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma	Işık kaynağı rengi	Sürücü	Ateşleme teli testi
		armatürü ışık ışını yayılması			
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	-	-
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	32° x 29°	740 nötr beyaz	-	-
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	-	-
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	-	830 sıcak beyaz	-	-
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	61° x 150°	740 nötr beyaz	-	-
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	152° - 24° x 66°	740 nötr beyaz	-	-
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	150° - 43° x 67°	740 nötr beyaz	-	-
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	61° x 150°	740 nötr beyaz	-	-
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	106° x 44°	740 nötr beyaz	-	-

Genel Bilgiler (2/2)

		Lamba ailesi	Işık kaynağı				Ürün Ailesi	
Order Code	Full Product Name	kodu	Sürücü birimi sayısı	sayısı	Optik sistem türü	Optik eleman	Kodu	UL işareti
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	LED10	1 unit	1	Orta dağıtım 10	No	BGP760	Hayır
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	LED12	1 unit	1	Orta dağıtım 11	DF	BGP760	Hayır
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	LED14	1 unit	1	Dar dağıtım 10	VD	BGP760	Hayır
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	LED16	1 unit	1	Dar dağıtım 11	VD	BGP760	Hayır
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	LED22	1 unit	1	Orta dağıtım 50	DF	BGP760	Hayır
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED24	1 unit	1	Orta dağıtım 70	No	BGP760	Hayır
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	LED27	1 unit	1	Simetrik dağıtım 50	No	BGP760	Hayır
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	LED30	1 unit	1	Geniş dağıtım 10	No	BGP760	Hayır
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	LED34	1 unit	1	Çok geniş dağıtım 10	CIR	BGP760	Hayır
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	LED44	1 unit	1	Geniş dağıtım 50	DF	BGP760	-
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	LED49	1 unit	1	Çok geniş dağıtım 70	-	BGP760	Hayır
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	LED120	1 unit	-	Dar dağıtım 11	-	BGP762	-
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED159	1 unit	-	Orta dağıtım 70	-	BGP762	-
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	LED129	1 unit	-	Orta dağıtım 11	-	BGP762	-

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi		Işık kaynağı			Ürün Ailesi	
		kodu	Sürücü birimi sayısı	sayısı	Optik sistem türü	Optik eleman	Kodu	UL işareti
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	LED169	1 unit	-	Simetrik dağıtım 50	-	BGP762	-
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	LED110	1 unit	-	Dar dağıtım 10	-	BGP762	-
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	LED149	1 unit	-	Orta dağıtım 50	-	BGP762	-
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	LED180	1 unit	-	Çok geniş dağıtım 10	-	BGP762	-
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	LED100	1 unit	-	Orta dağıtım 11	-	BGP762	-
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	LED139	1 unit	-	Orta dağıtım 11	-	BGP762	-
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	LED170	1 unit	-	Geniş dağıtım 10	-	BGP762	-
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	LED200	1 unit	-	Geniş dağıtım 50	-	BGP762	-
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	LED210	1 unit	-	Çok geniş dağıtım 70	-	BGP762	-
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED220	1 unit	-	Geniş dağıtım 10	-	BGP762	-
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	LED45	1 unit	-	Orta dağıtım 10	-	BGP761	-
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	LED74	1 unit	-	Orta dağıtım 50	-	BGP761	-
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	LED94	1 unit	-	Çok geniş dağıtım 10	-	BGP761	-
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	LED84	1 unit	-	Simetrik dağıtım 50	-	BGP761	-
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	LED50	1 unit	-	Orta dağıtım 11	-	BGP761	-
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	LED79	1 unit	-	Orta dağıtım 70	-	BGP761	-
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	LED90	1 unit	-	Geniş dağıtım 10	-	BGP761	-
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	LED300	2 units	-	Geniş dağıtım 50	-	BGP763	-
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	LED260	2 units	-	Çok geniş dağıtım 10	-	BGP763	-
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	LED340	2 units	-	Geniş dağıtım 10	-	BGP763	-
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	LED320	2 units	-	Çok geniş dağıtım 70	-	BGP763	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık Akısı
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	4000 K	70	900 lm
37680500	BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62	3000 K	80	1092 lm
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	4000 K	70	1274 lm
37682900	BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62	3000 K	80	1456 lm
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	4000 K	70	2002 lm
37686700	BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	3000 K	80	2136 lm
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	4000 K	70	2403 lm
37688100	BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62	3000 K	80	2730 lm
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	4000 K	70	2958 lm
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	4000 K	70	3784 lm
37692800	BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62	4000 K	70	4263 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık Akısı
37827400	BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76	3000 K	80	10800 lm
37831100	BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	3000 K	80	13920 lm
37828100	BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48	4000 K	70	11700 lm
37832800	BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62	4000 K	70	14790 lm
37826700	BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48	4000 K	70	10010 lm
37830400	BGP762 LED149-/740 I DM50 DGR 32-48	4000 K	70	13500 lm
37834200	BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48	4000 K	70	15480 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık Akısı
37825000	BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62	3000 K	80	9000 lm
37829800	BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62	3000 K	80	12600 lm
37833500	BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76	3000 K	80	15130 lm
37836600	BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62	4000 K	70	17200 lm
37837300	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76	4000 K	70	18060 lm
37838000	BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62	4000 K	70	19580 lm
37693500	BGP761 LED45-/740 I DM10 DGR 32-48	4000 K	70	4050 lm
37699700	BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48	4000 K	70	6660 lm
37703100	BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48	4000 K	70	8084 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık Akısı
37701700	BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48	4000 K	70	7392 lm
37694200	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62	3000 K	80	4550 lm
37700000	BGP761 LED79-/830 II DM70 DGR DDF27 D18	3000 K	80	7040 lm
37702400	BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62	4000 K	70	8100 lm
37842700	BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62	4000 K	70	25200 lm
37840300	BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48	4000 K	70	22100 lm
37844100	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62	4000 K	70	29580 lm
37843400	BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76	4000 K	70	26880 lm

