



Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget – det klare LED-valg

CoreLine Wall-mounted

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartet lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Fordele

- Nemme at installere med push-in stik og ledningsføring
- Slankt og diskret design i sort eller grå og tilgængeligt tilbehør
- Giver god visuelle komfort i forskellige anvendelsesområder
- Kan anvendes til multifunktionelle formål. Vælg mellem multi-lumen og multi-farve
- Direkte erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer

CoreLine Wall-mounted

Funktioner

- Tre lumenpakker og to farver tager højde for forskellige anvendelsesformål
- Vandtæt og hærværkssikkert som standard
- Drivervalg: DALI med DC-kompatibel, trådløs med Interact Ready
- Nem installation med push-in-stik og mulighed for ledningsføring
- Valgfrit halvmånetilbehør til dekorative formål
- Valgfri nødbelysning (inkl. selvtest)
- Valgfri bevægelsesregistrering, herunder registrering af dagslys, dæmpning og trådløs grupperingsfunktion med MDU

Anvendelsesområder


- Gangarealer
- Trapper
- Indgangsaraler
- Sikkerhedsbelysning udendørs

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Målskitse



CoreLine Wall-mounted

Oplysninger om produktet



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

CoreLine Wall-mounted

Oplysninger om produktet



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

CoreLine Wall-mounted

Oplysninger om produktet



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Generelle oplysninger

CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Symmetrisk
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Generelle oplysninger (1/2)

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	ENEC-mærke	Indbygget lysstyringssystem	Udskiftelig lyskilde
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	ENEC-mærke	-	Ja
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	ENEC-mærke	-	Ja
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nej
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nej
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nej
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nej
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nej
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nej
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	Nej
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Nej
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	Nej
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Nej
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Nej
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Nej
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	ENEC- mærke	Indbygget lysstyringssystem	Udskiftelig lyskilde
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Nej
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Nej
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Nej
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Nej
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nej
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	ENEC- mærke	-	Ja
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	ENEC- mærke	-	Ja
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	ENEC- mærke	-	Ja
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	ENEC- mærke	-	Ja
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	ENEC- mærke	-	Ja
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	ENEC- mærke	-	Ja
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar bevægelse og lyssensor	Ja
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar bevægelse og lyssensor	Ja
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Ja
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Ja
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Ja

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	ENEC- mærke	Indbygget lysstyringssystem	Udskiftelig lyskilde
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Ja
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Ja
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	ENEC- mærke	Programmerbar sensor til bevægelse og lys med trådløs gruppering	Ja

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V	52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name		Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1.200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name		Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1.200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1.250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2.100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2.200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2.900 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3.100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1.350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2.100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3.400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3.550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1.850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1.950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1.200 lm

CoreLine Wall-mounted

Order	Full Product		Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt (nominel)	
Code	Name	"All-in" Type	(nom.)	(nom.)	Lysstrøm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1.250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2.100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2.200 lm

Order	Full Product		Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt (nominel)	
Code	Name	"All-in" Type	(nom.)	(nom.)	Lysstrøm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2.950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3.100 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 til +25 °C
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 til +25 °C
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 til +25 °C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 til +25 °C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 til +25 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 til +25 °C
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 til +35 °C
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 til +35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 til +35 °C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 til +40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 til +40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 til +40 °C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 til +40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 til +40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 til +40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 til +40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 til +40 °C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 til +40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 til +40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 til +40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 til +40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nej
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nej
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Ja
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Ja
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nej
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nej
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nej
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nej
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nej
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nej
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Nej
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Nej
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ikke relevant	Nej
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	Nej
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	Nej
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	Nej

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Nej
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Nej
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Nej
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	Nej
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Nej
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	Nej
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Nej

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nej
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nej

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nej
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nej
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ikke relevant	Nej
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ikke relevant	Nej
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ikke relevant	Nej
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Nej
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Nej
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Nej
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Nej
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Nej
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Nej

