



# CoreLine LED Wand- und Deckenleuchte – ein deutliches Argument für LEDs

## CoreLine Wandleuchte

In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen CoreLine LED-Leuchten für die Wandmontage können als Ersatz herkömmlicher Wandleuchten mit Kompaktleuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich extrem einfach auswählen, installieren und warten und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

### Vorteile

- Energieeinsparungen von bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit PL-C Lampen
- Direkter Ersatz für traditionelle Wandleuchten
- Komplette Produktreihe zur Abdeckung aller Anwendungsanforderungen (Beleuchtungsniveau, IP65, IK10, zertifizierte Notbeleuchtung, integrierte Regelung)

# CoreLine Wandleuchte

## Merkmale

- Unaufdringliches Design
- Drei Lichtleistungen als Ersatz für herkömmliche Wandleuchten mit 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C
- Standardmäßig wasserdicht und vandalismugeschützt
- Standardmäßig mit Phasenabschrittdimmer
- Matter Diffusor gewährleistet homogenen Lichteffect und Sehkomfort
- Optionale Notbeleuchtung
- Optional Ein/Aus-Bewegungserkennung oder programmierte Korridordimmfunktion 100%-10%-0%

## Anwendung

- Flure
- Treppenhäuser
- Öffentlich zugängliche Bereiche
- Badezimmer
- Notausgänge
- Parkhäuser
- Sicherheitsbeleuchtung im Freien

## Spezifikationen

<b>Leuchtentyp</b>	WL120V (runde Ausführung) WL121V (ovale Ausführung)
<b>Lichtquelle</b>	Nicht austauschbares LED-Modul
<b>Systemleistung</b>	8 W (LED5S Ausführung) 18 W (LED12S Ausführung) 24 W (LED16S Ausführung)
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	500 lm (LED5S Ausführung) 1200 lm (LED12S Ausführung) 1600 lm (LED16S Ausführung)
<b>Ähnlichste</b>	3000 oder 4000 K
<b>Farbtemperatur</b>	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra ≥ 80
<b>Nutzlebensdauer</b>	50.000 Stunden
<b>L70B50</b>	
<b>Nutzlebensdauer</b>	30.000 Stunden
<b>L80B50</b>	
<b>Nutzlebensdauer</b>	15.000 Stunden
<b>L90B50</b>	
<b>Bemessungs- Umgebungstemperatur</b>	+25 °C
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20 bis +35 °C (Wandmontage) -20 bis +25 °C (Deckenmontage) 0 bis +25 °C (Leuchten mit Notlichtakku)

<b>Elektronisches Betriebsgerät</b>	eingebaut, austauschbar
<b>Netzspannung</b>	220–240V / 50–60 Hz
<b>Dimmfunktion</b>	Dimmbar mit den meisten handelsüblichen Phasenan- und abschnittsdimmern
<b>Optionen</b>	Notbeleuchtung (integriert): 3 Stunden (EL3) Bewegungsmelder (integriert): (MDU)
<b>Material</b>	Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff, UV-beständig Abdeckung: hochwertiges, opalisiertes Polycarbonat, UV-beständig
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß (RAL 9010) Grau (RAL 7043)
<b>Optische Abdeckung</b>	Polycarbonat, opal
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Steckanschlussklemme mit Zugentlastung (PIP)
<b>Wartung</b>	LED-Modul geschlossen, keine Innenreinigung erforderlich
<b>Installation</b>	Schraubbefestigung Gehäuse wird mit 4 Schrauben an Wand oder Decke befestigt Abdeckung wird mit 4 Torx-Schrauben am Gehäuse befestigt Keine Durchgangsverdrahtung möglich

# CoreLine Wandleuchte


## Versions



## Produktdetails



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL131V\_D35\_CTO\_PSD-DPP.TIF




CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V-2DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL131V\_D35\_CTO\_PSR\_MDU-  
DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V\_CTO-DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V-1DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V\_D35\_CTO\_MDU-DPP.TIF

# CoreLine Wandleuchte

## Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40 °C

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK) IK08

Schutzart (IP) IP65

## Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung 220-240 V

## Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle 120 °

CE-Zeichen ja

IEC-Schutzart Schutzklasse II

Typ optische Abdeckung/Linse OP

Betriebsgerät inklusive Ja

ENEC-Zeichen ENEC Zeichen

Lichtquelle austauschbar Nein

Anzahl Vorschaltgeräte 1 Einheit

Optiktyp  
Opal  
Prismenreflektor

## Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex 80

Lichtstromtoleranz +/-10%

## Mechanische Kenndaten

Farbe Weiß

## Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	10%	Nein
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	10%	Nein
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	10%	Nein
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	10%	Nein
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	10%	Nein
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	10%	Nein
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	10%	Nein
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	10%	Nein
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	-
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	10%	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	10%	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	10%	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	10%	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Nicht zutreffend	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Nicht zutreffend	-

## Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	Ja	38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Nein
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Ja	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Ja	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Ja	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Ja	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Ja	38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	Ja	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	Ja	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Nein
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Nein
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Nein	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Nein

## CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Nein	38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Nein
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Nein			

### Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfam.	Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamilien
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED12	40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED12	40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20	40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20	40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	nein	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	nein	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3	EL3	-	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED12						

# CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfam.	Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamilien
38788499	WL131V LED20S/ 830 PSR MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	38795299	WL131V LED20S/ 840 WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20
38789199	WL131V LED20S/ 840 PSR MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	38778599	WL130V LED12S/ 830 PSU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12
38790799	WL131V LED34S/ 830 PSR MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	38779299	WL130V LED12S/ 840 PSU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12
38791499	WL131V LED34S/ 840 PSR MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	38780899	WL130V LED20S/ 830 PSU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20
38792199	WL131V LED12S/ 830 PSED WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	38781599	WL130V LED20S/ 840 PSU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20
38793899	WL131V LED12S/ 840 PSED WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	38782299	WL130V LED20S/ 830 PSU MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20
38794599	WL131V LED20S/ 830	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	38783999	WL130V LED20S/ 840 PSU MDU WH	-	NO	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20

## Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Produktfamiliencode
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	Nein	WL131V
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Nein	WL131V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Nein	WL131V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Nein	WL131V
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Nein	WL131V
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Nein	WL131V
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	Nein	WL131V
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	Nein	WL131V
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	MDU	WL131V
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	MDU	WL131V

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Produktfamiliencode
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	MDU	WL131V
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	MDU	WL131V
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	MDU	WL131V
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	MDU	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	MDU	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	MDU	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	MDU	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	MDU	-

## CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Produktfamiliencode
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	MDU	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Produktfamiliencode
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	MDU	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	MDU	-

### Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full				
	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	100 lm/W	1200 lm
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	91 lm/W	2000 lm
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	94 lm/W	3400 lm
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	94 lm/W	3400 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	91 lm/W	2000 lm
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	94 lm/W	3400 lm
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	95 lm/W	3400 lm
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	95 lm/W	3400 lm

## CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	1200 lm
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	1200 lm
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	3400 lm
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	3400 lm
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	1200 lm
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	100 lm/W	1200 lm
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	(0.44, 0.41)	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm

### Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	12 W
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	12 W
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	22 W
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	22 W
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	36 W
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	36 W
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36 W
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	36 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	12 W
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	22 W
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	22 W
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	36 W
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	36 W
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	36 W
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	36 W
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15 W



## CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	15 W
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25 W
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	25 W
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38 W
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38 W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	13 W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	13 W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	23 W
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	12 W
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	12 W
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	22 W
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	22 W
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23 W
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	23 W

### Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Nutzlebensdauer	Nutzlebensdauer
		L80B50	L90B50
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	38000 h	18000 h
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	38000 h	18000 h
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	38000 h	18000 h
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	38000 h	18000 h
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	38000 h	18000 h

Order Code	Full Product Name	Nutzlebensdauer	Nutzlebensdauer
		L80B50	L90B50
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	38000 h	18000 h
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	38000 h	18000 h
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	38000 h	18000 h
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	38000 h	18000 h
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-

