



CoreLine LED Wand- und Deckenleuchte – ein deutliches Argument für LEDs

CoreLine Wandleuchte

In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen CoreLine LED-Leuchten für die Wandmontage können als Ersatz herkömmlicher Wandleuchten mit Kompaktleuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich extrem einfach auswählen, installieren und warten und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

Vorteile

- Energieeinsparungen von bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit PL-C Lampen
- Direkter Ersatz für traditionelle Wandleuchten
- Komplette Produktreihe zur Abdeckung aller Anwendungsanforderungen (Beleuchtungsniveau, IP65, IK10, zertifizierte Notbeleuchtung, integrierte Regelung)

CoreLine Wandleuchte

Merkmale

- Unaufdringliches Design
- Drei Lichtleistungen als Ersatz für herkömmliche Wandleuchten mit 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C
- Standardmäßig wasserdicht und vandalismugeschützt
- Standardmäßig mit Phasenabschrittdimmer
- Matter Diffusor gewährleistet homogenen Lichteffect und Sehkomfort
- Optionale Notbeleuchtung
- Optional Ein/Aus-Bewegungserkennung oder programmierte Korridordimmfunktion 100%-10%-0%

Anwendung

- Flure
- Treppenhäuser
- Öffentlich zugängliche Bereiche
- Badezimmer
- Notausgänge
- Parkhäuser
- Sicherheitsbeleuchtung im Freien

Spezifikationen

Leuchtentyp	WL120V (runde Ausführung) WL121V (ovale Ausführung)
Lichtquelle	Nicht austauschbares LED-Modul
Systemleistung	8 W (LED5S Ausführung) 18 W (LED12S Ausführung) 24 W (LED16S Ausführung)
Leuchtenlichtstrom	500 lm (LED5S Ausführung) 1200 lm (LED12S Ausführung) 1600 lm (LED16S Ausführung)
Ähnlichste	3000 oder 4000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	Ra ≥ 80
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
L70B50	
Nutzlebensdauer	30.000 Stunden
L80B50	
Nutzlebensdauer	15.000 Stunden
L90B50	
Bemessungs- Umgebungstemperatur	+25 °C
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +35 °C (Wandmontage) -20 bis +25 °C (Deckenmontage) 0 bis +25 °C (Leuchten mit Notlichtakku)

Elektronisches Betriebsgerät	eingebaut, austauschbar
Netzspannung	220–240V / 50–60 Hz
Dimmfunktion	Dimmbar mit den meisten handelsüblichen Phasen- und abschnittsdimmern
Optionen	Notbeleuchtung (integriert): 3 Stunden (EL3) Bewegungsmelder (integriert): (MDU)
Material	Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff, UV-beständig Abdeckung: hochwertiges, opalisiertes Polycarbonat, UV-beständig
Gehäusefarbe	Weiß (RAL 9010) Grau (RAL 7043)
Optische Abdeckung	Polycarbonat, opal
Elektrischer Anschluss	Steckanschlussklemme mit Zugentlastung (PIP)
Wartung	LED-Modul geschlossen, keine Innenreinigung erforderlich
Installation	Schraubbefestigung Gehäuse wird mit 4 Schrauben an Wand oder Decke befestigt Abdeckung wird mit 4 Torx-Schrauben am Gehäuse befestigt Keine Durchgangsverdrahtung möglich

CoreLine Wandleuchte


Versions



Produktdetails



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSD-DPP.TIF




CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-2DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSR_MDU-
DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_CTO-DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-1DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_D35_CTO_MDU-DPP.TIF

CoreLine Wandleuchte

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40 °C

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK) IK08

Schutzart (IP) IP65

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung 220-240 V

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle 120 °

CE-Zeichen ja

Betriebsgerät inklusive Ja

ENEC-Zeichen ENEC Zeichen

Anzahl Vorschaltgeräte 1 Einheit

Optiktyp Opal
Prismenreflektor

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

Mechanische Kenndaten

Farbe Weiß

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	10%	Nein
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	10%	Nein
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	10%	Nein
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	10%	Nein
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	10%	Nein
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	10%	Nein
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	10%	Nein
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	10%	Nein
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	-
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	-
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	10%	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	10%	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	10%	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	10%	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Nicht zutreffend	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Nicht zutreffend	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Nicht zutreffend	-

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	Ja	38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Nein
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Ja	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Ja	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Ja	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Ja	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Ja	38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	Ja	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	Ja	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Nein
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Nein
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Nein	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Nein

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Nein
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Nein

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sockel	Typ optische Abdeckung/			Notbeleuchtung
			IEC-Schutzart	Linse		
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	-	Schutzklasse II	-	EL3	
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	-	Schutzklasse II	-	nein	
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	-	Schutzklasse I	-	nein	
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	-	Schutzklasse I	-	nein	
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	-	Schutzklasse I	-	nein	
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	-	Schutzklasse I	-	nein	
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	-	Schutzklasse I	-	nein	
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-	Schutzklasse II	OP	-	

Order Code	Full Product Name	Sockel	Typ optische Abdeckung/			Notbeleuchtung
			IEC-Schutzart	Linse		
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Schutzklasse I	OP	-	
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Schutzklasse I	OP	-	
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Schutzklasse I	OP	-	
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Schutzklasse I	OP	-	
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-	Schutzklasse I	OP	-	
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Schutzklasse I	OP	-	
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	Schutzklasse II	OP	-	
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	Schutzklasse II	OP	-	

CoreLine Wandleuchte

Full Product						Typ optische Abdeckung/					
Order Code	Name	Socket	IEC-Schutzart	Linse	Notbeleuchtung	Order Code	Name	Socket	IEC-Schutzart	Linse	Notbeleuchtung
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	Schutzklasse II	OP	-	38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Schutzklasse II	OP	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Schutzklasse II	OP	-						

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Betriebsgerät	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Lichtquelle	
							austauschbar	Produktfamiliencode
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	Nein	Ja	WL131V
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	Nein	Ja	WL131V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	Nein	Ja	WL131V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	Nein	Ja	WL131V
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	Ja	WL131V
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	Ja	WL131V
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	Ja	WL131V
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	Ja	WL131V
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	Nein	Ja	WL131V
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	Nein	Ja	WL131V
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	Nein	Ja	WL131V
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	Ja	WL131V
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	F	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	Ja	WL131V
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Betriebsgerät	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	Lichtquelle	
							austauschbar	Produktfamiliencode
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	NO	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	Nein	-

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbe	Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbe
40268600	WL131V LED12S/ 830 PSED EL3 WH	(0.4388,0.4081)	3000 K	89	100 lm/W		MDU WH				
						40285300	WL131V LED20S/ 840 PSR	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	91 lm/W
40269300	WL131V LED12S/ 840 PSED EL3 WH	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	100 lm/W		EL3 MDU WH				
						40286000	WL131V LED34S/	(0.4388,0.4081)	3000 K	89	94 lm/W
40270900	WL131V LED20S/ 830 PSED EL3 WH	(0.4388,0.4081)	3000 K	89	91 lm/W		830 PSR EL3 MDU WH				
						40287700	WL131V LED34S/ 840 PSR	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	94 lm/W
40271600	WL131V LED20S/ 840 PSED EL3 WH	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	91 lm/W		EL3 MDU WH				
40272300	WL131V LED34S/ 830 PSED WH	(0.4388,0.4081)	3000 K	89	94 lm/W	38784699	WL131V LED34S/ 830 PSU WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	95 lm/W
						38785399	WL131V LED34S/ 840 PSU WH	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	95 lm/W
40273000	WL131V LED34S/ 840 PSED WH	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	94 lm/W		WL131V LED12S/ 830 PSR MDU WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	80 lm/W
						38786099	WL131V LED12S/ 830 PSR MDU WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	80 lm/W
40274700	WL131V LED34S/ 830 PSED EL3 WH	(0.4388,0.4081)	3000 K	89	94 lm/W		840 PSR MDU WH				
						38787799	WL131V LED12S/ 840 PSR	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	80 lm/W
40275400	WL131V LED34S/ 840 PSED EL3 WH	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	94 lm/W		MDU WH				
						38788499	WL131V LED20S/ 830 PSR	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	80 lm/W
40283900	WL131V LED12S/ 840 PSR EL3 MDU WH	(0.3822,0.3817)	4000 K	89	100 lm/W		MDU WH				
						38789199	WL131V LED20S/ 840 PSR	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	80 lm/W
40284600	WL131V LED20S/ 830 PSR EL3	(0.4388,0.4081)	3000 K	89	91 lm/W		MDU WH				
						38790799	WL131V LED34S/	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	90 lm/W

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbeute
	830 PSR MDU WH						PSED WH				
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	90 lm/W	38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	100 lm/W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	90 lm/W	38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	100 lm/W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	90 lm/W	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	90 lm/W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	90 lm/W	38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	90 lm/W
38795299	WL131V LED20S/840	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	90 lm/W	38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4440, 0.4111)	3000 K	80	80 lm/W
						38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3883, 0.3876)	4000 K	80	80 lm/W

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	1200 lm	12 W	40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	1200 lm	12 W
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	1200 lm	12 W	40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	2000 lm	22 W
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	2000 lm	22 W	40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	2000 lm	22 W
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	2000 lm	22 W	40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	3400 lm	36 W
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	3400 lm	36 W	40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	3400 lm	36 W
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	3400 lm	36 W	38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	3400 lm	36 W
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	3400 lm	36 W	38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	3400 lm	36 W
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	3400 lm	36 W	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1200 lm	15 W

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1200 lm	15 W
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	2000 lm	25 W
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2000 lm	25 W
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3400 lm	38 W
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	3400 lm	38 W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	1200 lm	13 W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	1200 lm	13 W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	2000 lm	23 W

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	2000 lm	23 W
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	1200 lm	12 W
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	1200 lm	12 W
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	2000 lm	22 W
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	2000 lm	22 W
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	2000 lm	23 W
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	2000 lm	23 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Durchmesser	Breite
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	-	- mm
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	-	- mm
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	-	- mm
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	-	- mm
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	-	- mm
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	-	- mm
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	-	- mm
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	-	- mm
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	-	- mm
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	-	- mm
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	-	- mm
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	-	- mm
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	-	- mm
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Durchmesser	Breite
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Nutzlebensdauer	
		L80B50	L90B50
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h

Order Code	Full Product Name	Nutzlebensdauer	
		L80B50	L90B50
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	38000 h	18000 h
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	38000 h	18000 h
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	38000 h	18000 h

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Nutzlebensdauer	
		L80B50	L90B50
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	38000 h	18000 h
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	38000 h	18000 h
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	38000 h	18000 h
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38000 h	18000 h

Order Code	Full Product Name	Nutzlebensdauer	
		L80B50	L90B50
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38000 h	18000 h
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	38000 h	18000 h
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	38000 h	18000 h
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	38000 h	18000 h
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	38000 h	18000 h
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-

