



CoreLine Wall-mounted - La scelta ideale per passare alla tecnologia LED

CoreLine Wall-mounted

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Wall-mounted può essere utilizzata per sostituire facilmente gli apparecchi a parete con lampade fluorescenti compatte.

Vantaggi

- Fino al 55% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade PL-C
- Sostituzione diretta degli apparecchi tradizionali con montaggio a parete
- Gamma completa per soddisfare i requisiti di tutte le applicazioni (livelli di luce, IP65, IK10, illuminazione di emergenza certificata, controlli integrati)

Caratteristiche

- Design moderno
- Tre pacchetti lumen per sostituire gli apparecchi tradizionali con montaggio a parete 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C
- Elevato grado IP (acqua e polvere) e elevata resistenza agli atti vandalici
- Regolazione del flusso a taglio di fase
- Diffusore satinato per garantire effetto luce omogeneo e comfort visivo
- Illuminazione di emergenza opzionale
- Rilevamento del movimento on/off o funzionalità programmata di regolazione del flusso per corridoi 100%-10%-0% opzionale

CoreLine Wall-mounted

Applicazione


- Scale
- Aree di ingresso destinate al pubblico
- Bagni
- Uscite di emergenza
- Parcheggi al coperto
- Illuminazione di sicurezza per esterni

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Disegno tecnico



Dati del prodotto



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted

Dati del prodotto



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wall-mounted

Dati del prodotto



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wall-mounted

Informazioni generali

Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Numero di riduttori	1 unità

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Simmetrica
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
----------------------	--------

Approvazione e applicazione

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK10
e una gestione termica	IP65

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza			Sorgente luminosa sostituibile
		Marchio	ENEC	Controllo integrato	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	Sì
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	No
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	No
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	No
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	No
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	No
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	No
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	No
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	No
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	No
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	No
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	No
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	No
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	No
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	No
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Movimento programmabile e sensore di luce con	No

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza		Marchio ENEC	Controllo integrato	Sorgente luminosa sostituibile
					raggruppamento wireless	
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	-	No
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	-	No
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	-	No
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	-	No
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	No
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	No
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	No
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	No
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	-	Sì
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	-	Sì
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	-	Sì
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	-	Sì
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	-	Sì
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Marchio ENEC	-	-	Sì
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore luce	-	Sì
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore luce	-	Sì
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	-	Sì
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Marchio ENEC	Movimento programmabile e	-	Sì

Order Code	Full Product Name	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza		Marchio ENEC	Controllo integrato	Sorgente luminosa sostituibile
					senore di luce con raggruppamento wireless	
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-		Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	Sì
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-		Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	Sì
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-		Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	Sì
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-		Marchio ENEC	Movimento programmabile e sensore di luce con raggruppamento wireless	Sì

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto	Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V	52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V			

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Efficienza		
			Temperatura del colore correlata	luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1.200 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1.200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1.250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Efficienza		
			Temperatura del colore correlata	luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2.100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2.200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2.900 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3.100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1.350 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatura del colore correlata	Efficienza	
				luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2.100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3.400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3.550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1.850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1.950 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatura del colore correlata	Efficienza	
				luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1.200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1.250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2.100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2.200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2.950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3.100 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Da -20 a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Da 0 a +25 °C

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Da 0 a +25 °C
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Da 0 a +25 °C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Da 0 a +25 °C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Da 0 a +25 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Da 0 a +25 °C
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Da -20 a +35 °C
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Da -20 a +35 °C
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Da -20 a +35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Da -20 a +35 °C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Da 0 a +25 °C
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Da 0 a +25 °C
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Da 0 a +25 °C
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Da 0 a +25 °C
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Da 0 a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Da 0 a +25 °C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Da 0 a +25 °C
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Da -20 a +40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Da -20 a +40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Da -20 a +40 °C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Da -20 a +40 °C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Da -20 a +40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Da -20 a +40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Da -20 a +40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Da -20 a +40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Da -20 a +40 °C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Da -20 a +40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Da -20 a +40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Da -20 a +40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Da -20 a +40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Da -20 a +40 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	No
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Si
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Si
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Si
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Si
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Si
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Si
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Si
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Si
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Si
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Si
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Si
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Si
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Si
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Si
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Si
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Si
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Si
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Si
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Si
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Si
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Si
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Si
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Si
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Si
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Si
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	No
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	No
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	No
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	No
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	No
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	No
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	No
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	No
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Si
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Si
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Si
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Si
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Si
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Si

Funzionamento di emergenza

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Alimentazione di emergenza
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Alimentazione di emergenza
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non applicabile	No
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	No
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	No
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	No
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	No
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	No
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	No
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	No
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	No
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	No
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	No
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	No
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	No
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Si
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Si
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	No
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	No
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Si
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Si
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	No
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	No
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Si

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Si
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	No
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	No
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	No
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	No
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Non applicabile	No
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Non applicabile	No
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non applicabile	No
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non applicabile	No
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non applicabile	No
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non applicabile	No
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Non applicabile	No
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Non applicabile	No
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	No
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	No
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	No
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	No
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	No
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	No

CoreLine Wall-mounted

