



Philips CoreLine Wall mounted – De duidelijke keuze voor LED.

CoreLine Wall-mounted

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruimten zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

Voordelen

- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slank en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen

Kenmerken

- Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort
- Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren
- Standaard water- en vandalismebestendig
- Eenvoudige installatie dankzij insteekconnectoren en optie voor doorvoerbedrading
- Optionele noodverlichting (incl. zelftest)
- Optionele bewegingsdetector, inclusief daglichtsensor, dimmer en groeperingsfunctie
- Optionele DALI-uitvoeringen

CoreLine Wall-mounted

Toepassing


- Gangen
- Trappenhallen
- Openbare ingangsruidten
- Badkamers
- Nooduitgangen
- Parkeergarages
- Veiligheidsverlichting buiten

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Maatschets



Productgegevens



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted

Productgegevens



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wall-mounted

Productgegevens



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wall-mounted

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
-----------------	-----

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 65

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type batterij voor noodverlichting	ENEC-markering	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	ENEC-markering	-	Ja
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	ENEC-markering	-	Ja
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	Nee
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Nee
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	Nee
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Nee
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Nee
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Nee
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Nee
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmeerbare beweging en	Nee

Order Code	Full Product Name	Type batterij voor noodverlichting	ENEC- markering	Ingebouwde regeling	Lichtbron vervangbaar
				lichtsensor met draadloze groepering	
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Nee
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Nee
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nee
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	ENEC- markering	-	Ja
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	ENEC- markering	-	Ja
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	ENEC- markering	-	Ja
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	ENEC- markering	-	Ja
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	ENEC- markering	-	Ja
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	ENEC- markering	-	Ja
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	ENEC- markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor	Ja
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	ENEC- markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor	Ja
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	ENEC- markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Ja
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	ENEC- markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Ja
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	ENEC- markering	Programmeerbare beweging en	Ja

CoreLine Wall-mounted

		Type batterij			
		voor	ENECE-		Lichtbron
Order Code	Full Product Name	noodverlichting	markering	Ingebouwde regeling	vervangbaar
				lichtsensor met draadloze groepering	
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	ENECE-markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Ja
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	ENECE-markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Ja
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	ENECE-markering	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering	Ja

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V	8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V	8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V	8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product	"All-in"	Gecorreleerde	Lichtrendement	Lichtstroom	Order Code	Full Product	"All-in"	Gecorreleerde	Lichtrendement	Lichtstroom
	Name	Type	kleurtemperatuur	(gespec.)			Name	Type	kleurtemperatuur	(gespec.)	
			(nom)	(nom.)					(nom)	(nom.)	
8719514528796	WL140V	"All-in" Multi	2700 K	100 lm/W	1.200 lm	8719514528802	WL140V	"All-in" Multi	2700 K	100 lm/W	2.000 lm
	LED12_20S/	Lumen and					LED20_34S/	Lumen and			
	827_830_840	Multi Color					827_830_840	Multi Color			
	PSU WH	Temperature					PSU WH	Temperature			

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1.200 lm	8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1.250 lm	8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2.100 lm
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm	8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2.200 lm
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm	8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm	8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm	8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2.900 lm
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm	8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3.100 lm
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm	8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm	8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm	8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm	8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm	8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm	8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1.350 lm
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm						
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm						

CoreLine Wall-mounted

			Gecorreleerde	Lichtrendement				Gecorreleerde	Lichtrendement			
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Lichtstrc	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Lichtstroom
8719514528734	WL140V	-	3000 K	105 lm/W	2.100 lm	8719514530836	PSR MDU WH					
	LED20S/830						WL140V	-	4000 K	95 lm/W	1.250 lm	
	PSU WH						LED12S/840					
8719514528741	WL140V	-	4000 K	110 lm/W	2.200 lm	8719514530843	PSR MDU WH					
	LED20S/840						WL140V	-	3000 K	90 lm/W	2.100 lm	
	PSU WH						LED20S/830					
8719514528758	WL140V	-	3000 K	105 lm/W	3.400 lm	8719514530850	PSR MDU WH					
	LED34S/830						WL140V	-	4000 K	95 lm/W	2.200 lm	
	PSU WH						LED20S/840					
8719514528765	WL140V	-	4000 K	110 lm/W	3.550 lm	8719514530867	PSR MDU WH					
	LED34S/840						WL140V	-	3000 K	98 lm/W	2.950 lm	
	PSU WH						LED34S/830					
8719514528772	WL140V	-	3000 K	95 lm/W	1.850 lm	8719514530874	PSR MDU WH					
	LED20S/830						WL140V	-	4000 K	103 lm/W	3.100 lm	
	PSU MDU WH						LED34S/840					
8719514528789	WL140V	-	4000 K	100 lm/W	1.950 lm		PSR MDU WH					
	LED20S/840						WL140V	-				
	PSU MDU WH						LED34S/840					
8719514530829	WL140V	-	3000 K	90 lm/W	1.200 lm		PSR MDU WH					
	LED12S/830											

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W	8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W	8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W	8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W	8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W	8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W	8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Operationele temperatuur

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 tot +40 °C
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 tot +25 °C
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 tot +25 °C
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 tot +25 °C
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 tot +25 °C
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 tot +25 °C
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 tot +25 °C
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 tot +35 °C
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 tot +35 °C
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 tot +35 °C
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 tot +35 °C
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 tot +25 °C
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 tot +25 °C
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 tot +25 °C
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nee
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nee
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	Ja
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Ja
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 tot +25 °C
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 tot +25 °C
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 tot +25 °C
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 tot +25 °C
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 tot +40 °C
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C

CoreLine Wall-mounted

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Nooduitgangsvermogen
8719514528796	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	-
8719514528802	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	-
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Nooduitgangsvermogen
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514528796	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528802	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8718699978488	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	Nee
8718699978495	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	Nee
8718699978525	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	Nee
8718699978532	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Nee
8718699978563	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Nee
8718699978570	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Nee
8718699978600	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	Nee
8718699978617	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Nee
8718699978624	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	Nee
8718699978631	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Nee
8718699978648	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nee
8718699978655	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nee
8718699978662	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
8718699978679	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
8718699978686	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nee
8718699978693	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nee
8718699978709	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699978716	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
8718699978723	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nee
8718699978730	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nee
8718699978747	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
8718699978754	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
8718699978761	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nee
8718699978778	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nee
8718699978785	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nee
8718699978792	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nee
8719514528710	WL140V LED12S/830 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528727	WL140V LED12S/840 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528734	WL140V LED20S/830 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528741	WL140V LED20S/840 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528758	WL140V LED34S/830 PSU WH	Niet van toepassing	Nee

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514528765	WL140V LED34S/840 PSU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528772	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514528789	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Niet van toepassing	Nee
8719514530829	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Nee
8719514530836	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Nee

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514530843	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Nee
8719514530850	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Nee
8719514530867	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Nee
8719514530874	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Nee

