



CoreLine Wall-mounted – a melhor escolha

CoreLine Wall-mounted

Seja para um novo edifício ou reforma de um espaço existente, os clientes querem soluções de iluminação que proporcionem qualidade de energia e substancial economia na manutenção. A nova gama de produtos LED CoreLine pode ser usada para substituir luminárias tradicionais montadas na parede que incorporam lâmpadas fluorescentes compactas. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

- Até 55% de economia de energia em comparação com luminárias tradicionais com lâmpadas PL-C, substituição direta para luminárias tradicionais montadas na parede
- Faixa completa que cobre todos os requisitos de aplicação em um produto (níveis de luz, IP65, IK10, iluminação de emergência certificada, controles embutidos)

Características

- Design discreto, opções em diferentes fluxos que substituem luminárias tradicionais de 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C
- Opção dimerizável
- Difusor fosco assegurando efeito de luz homogêneo e maior conforto visual
- Iluminação de emergência opcional
- Detecção de movimento on/off opcional

Aplicação


- Iluminação de corredores, banheiros, saídas de emergência, garagens

CoreLine Wall-mounted

Versions



Detalhes do produto



CoreLine Wall-mounted

Application Conditions

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Adequado para uma comutação aleatória	No

Approval and Application

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10
Código de proteção de entrada	IP65

Controls and Dimming

Regulável	Não
-----------	-----

Operating and Electrical

Tensão de entrada	220-240 V
-------------------	-----------

General Information

Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Marca CE	CE
Proteção/Classe IEC	CL I (I)
Controlador incluído	Sim
Iluminação de emergência	Não
Marca ENEC	Não
Marca de inflamabilidade	F
Teste de resistência do cabo	850/30
Código da família das lâmpadas	LED5S
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1
Número de fontes de luz	1
Tipo de ótica	D

Initial Performance (IEC Compliant)

Inicial Índice de restituição cromática	>80
Eficiência da luminária LED inicial	63 lm/W
Fluxo luminoso inicial	500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Potência de entrada inicial	8 W

Mechanical and Housing

Cor	WH
-----	----

Over Time Performance (IEC Compliant)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	1 %
Vida útil média L80B50	30000 h
Vida útil média L90B50	15000 h

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Inicial Corr. Temperatura de cor
910503910014	WL121V LED5S/840 PSU WH	(0.37, 0.37) SDCM<3	4000 K
910503910020	WL121V LED5S/830 PSU WH	(0.47, 0.42) SDCM<3	3000 K

