



Для всех проектов, в которых действительно важен свет, — очевидный выбор светодиодов.

Настенный светильник CoreLine

Настенные светильники CoreLine сохраняют лучшие традиции линейки CoreLine: инновационность, простоту монтажа и высокое качество. Эти круглые светильники для поверхностного монтажа можно установить как на потолке, так и на стене. Их удобно использовать в проходных помещениях, например в коридорах, вестибюлях и на лестничных клетках. Благодаря современному ненавязчивому дизайну и равномерному распределению света этот светильник сливается с архитектурой почти любого здания. CoreLine WL140V отличается простотой и быстротой монтажа благодаря соединительному зажиму. В эту линейку входят светильники с поддержкой Interact со встроенным модулем беспроводной связи, которые готовы к использованию со шлюзами, датчиками и программным обеспечением Interact.

Преимущества

- Отличается простотой монтажа благодаря нажимным разъемам и внутренней проводке
- Изящный ненавязчивый дизайн черного или серого цвета, дополнительные аксессуары
- Обеспечивает комфортное для зрения освещение в различных областях применения
- Пригоден для различных функций и целей благодаря нескольким параметрам светового потока/цвета освещения
- Прямая замена привычным настенным светильникам

Настенный светильник CoreLine


Характеристики

- Для различных задач предусмотрены три световых потока и два цвета
- Водонепроницаемость и вандалистойкость в качестве стандартных характеристик
- Ассортимент драйверов: модели DALI, совместимые с постоянным током, драйверы беспроводной сети с поддержкой Interact
- Отличается простотой монтажа благодаря нажимному соединителю и внутренней проводке
- Дополнительный декоративный аксессуар в виде полумесяца
- Функциональность аварийного освещения по дополнительному заказу (в т. ч. самодиагностика)
- Датчик движения по дополнительному заказу, в т. ч. функции определения времени суток, диммирования и беспроводного управления группой светильников (MDU)

Применение

- Коридоры
- Лестничные клетки
- Подъезды
- Уборные
- Наружное освещение систем безопасности

Чертеж размеров



Сведения о продукте



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

Настенный светильник CoreLine

Сведения о продукте



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

Настенный светильник CoreLine

Сведения о продукте



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Настенный светильник CoreLine

Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Знак пожароопасности	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
Количество единиц ПРА	1 шт.
Технические характеристики освещения	
Ширина светового пучка источника света	120 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Оптический тип	Симметричная
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вt
Частота сети	50 or 60 Hz
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK10
Код защиты от проникновения (IP)	IP65
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Тип батареи аварийного освещения	Сертификат ENEC	Встроенное управление	Сменный источник света
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Нет
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Нет
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Нет
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Нет
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Нет
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Нет
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Нет

Order Code	Full Product Name	Тип батареи	Сертификат	Встроенное управление	Сменный источник света
		аварийного освещения			
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Знак ENEC	-	Да
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Знак ENEC	-	Да
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Знак ENEC	-	Да
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Знак ENEC	-	Да
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Знак ENEC	Программируемый датчик движения и освещенности	Да
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Знак ENEC	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Да
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Знак ENEC	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Да
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Знак ENEC	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Да
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Знак ENEC	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Да
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Знак ENEC	Программируемый датчик движения и освещенности с беспроводным группированием	Да

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов	Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V	911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Технические характеристики освещения

Настенный светильник CoreLine

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	72 лм/В	1 200 лм
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	75 лм/В	1 250 лм
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	3000 K	72 лм/В	1 200 лм
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	4000 K	75 лм/В	1 250 лм
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	84 лм/В	2 100 лм
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	88 лм/В	2 200 лм
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	3000 K	73 лм/В	2 100 лм
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	4000 K	77 лм/В	2 200 лм
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	87 лм/В	3 350 лм
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	88 лм/В	3 400 лм
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	3000 K	76 лм/В	2 900 лм
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	4000 K	80 лм/В	3 100 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 В
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 В
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 В
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 В

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	3000 K	84 лм/В	2 100 лм
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	4000 K	88 лм/В	2 200 лм
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3000 K	87 лм/В	3 350 лм
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	4000 K	88 лм/В	3 400 лм
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	4000 K	110 лм/В	1 350 лм
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	3000 K	105 лм/В	2 100 лм
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	4000 K	110 лм/В	2 200 лм
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	4000 K	110 лм/В	3 550 лм
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	4000 K	100 лм/В	1 950 лм
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	3000 K	90 лм/В	1 200 лм
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	4000 K	95 лм/В	1 250 лм
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	3000 K	90 лм/В	2 100 лм
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	4000 K	95 лм/В	2 200 лм
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	4000 K	103 лм/В	3 100 лм

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 В
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 В
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 В
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 В

Настенный светильник CoreLine

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 В
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 В
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 В
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 В
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 В
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 В
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 В
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 В
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 В
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 В
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 В
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 В
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 В
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 В
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 В
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 В
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 В

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	От 0 до +25 °C
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	От 0 до +25 °C
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	От 0 до +25 °C
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	От 0 до +25 °C
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	От 0 до +25 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	От 0 до +25 °C
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	От 0 до +25 °C
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	От 0 до +25 °C
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	От 0 до +25 °C
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	От -20 до +40 °C
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	От -20 до +40 °C
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	От -20 до +40 °C
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	От -20 до +40 °C
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	От -20 до +40 °C
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	От -20 до +40 °C
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	От -20 до +40 °C
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	От -20 до +40 °C
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	От -20 до +40 °C
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	От -20 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Да
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Да
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Да
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Да
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Да
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Да
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Да
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Да
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Да
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Да
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Да
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Да
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Да
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Да
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Да
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	Нет
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Нет
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Нет
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Нет
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Нет
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Да
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Да
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Да
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Да
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Да

Аварийный режим работы

Настенный светильник CoreLine

Order Code	Full Product Name	Светоотдача аварийного освещения	Потребляемая мощность в аварийном режиме центрального постоянного тока
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 лм	3 В
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 лм	3 В
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 лм	3 В
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 лм	3 В
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 лм	3 В
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 лм	3 В
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 лм	3 В

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Светоотдача аварийного освещения	Потребляемая мощность в аварийном режиме центрального постоянного тока
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 лм	3 В
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 лм	3 В
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Настенный светильник CoreLine

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Нет
910505101551	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Нет
910505101552	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Да
910505101553	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Да
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Нет
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Нет
910505101556	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Да
910505101557	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Да
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Нет
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Нет
910505101560	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Да
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Нет
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Нет
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Нет
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Нет
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	Не применимо	Нет
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Не применимо	Нет
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Не применимо	Нет
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Не применимо	Нет
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Не применимо	Нет
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Нет
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Нет
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Нет
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Нет
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Нет

