



CoreLine Wall-mounted – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Wall-mounted

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Wall-mounted (stropné) možno použiť ako náhradu za konvenčné stropné svietidlá s kompaktnými žiarivkami. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá možnosť skvalitnenia sústavy osvetlenia.

Výhody

- Úspora elektrickej energie až 55 % v porovnaní so svietidlami s kompaktnými žiarivkami PL-C
- Priama náhrada za konvenčné stropné svietidlá
- Kompletný rad spĺňajúci všetky požiadavky aplikácií v jednom produkte (intenzita osvetlenia, IP65, IK10, certifikované núdzové osvetlenie, zabudované ovládanie)

Vlastnosti

- Nerušivý dizajn
- Tri verzie ako paralela k tradičným stropným svietidlám s kompaktnými žiarivkami 1 x 18W / 2 x 18W / 2 x 26W PL-C
- Odolné proti vode a vandalizmu ako štandard
- Stmievanie s fázovým riadením ako štandard
- Matný difúzor zabezpečuje rovnomerný svetelný efekt a vizuálny komfort
- Voliteľné núdzové osvetlenie
- Voliteľné zapínanie/vypínanie snímača pohybu alebo naprogramovaná funkcia stmievania na chodbe 100% – 10% – 0%

CoreLine Wall-mounted

Aplikácie


- Chodby
- Schodiská
- Verejné vstupné zóny
- Kúpeľne
- Núdzové východy
- Parkovacie garáže
- Exteriérové bezpečnostné osvetlenie

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted

Podrobnosti o produkte



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wall-mounted

Podrobnosti o produkte



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wall-mounted

Všeobecné informácie

Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	-
Požiarne odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrické
Hodnota blikania (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
--------------	-------

Schválenie a použitie

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10
Krytie IP	IP65

Počítačový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ batérie		Vstavané riadenie	Vymeniteľný svetelný zdroj
		núdzového osvetlenia	Značka ENEC		
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Nie
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Nie
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Nie
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Nie
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Nie
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Nie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Nie
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie

Order Code	Full Product Name	Typ batérie		Vstavané riadenie	Vymeniteľný svetelný zdroj
		núdzového osvetlenia	Značka ENEC		
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Značka ENEC	-	Áno
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač	Áno
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač	Áno
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Áno
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Áno
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Áno
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Áno
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Áno
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Značka ENEC	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	Áno

Všeobecné informácie (2/2)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2 000 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1 200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1 250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1 250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2 100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2 200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3 350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2 900 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menový) (nom.)	Svetelný tok
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3 100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3 350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1 275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1 350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menový) (nom.)	Svetelný tok
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3 550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1 850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1 950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1 250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2 100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2 200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2 950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3 100 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Spotreba
52879699	WL140V LED12_20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 až +40 °C
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 až +40 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 až +25 °C
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 až +35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 až +35 °C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 až +40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 až +40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 až +40 °C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 až +40 °C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 až +40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 až +40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 až +40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 až +40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 až +40 °C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 až +40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 až +40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 až +40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 až +40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Áno
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Áno
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Áno
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Áno
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Áno
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Áno
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Áno
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Áno
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Áno
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Áno
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Áno
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Áno
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Áno
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Áno
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Áno
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Áno
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Áno
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Áno
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nie
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nie
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nie
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nie
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nie
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Nie
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Nie
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Áno
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Áno
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Áno
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Áno
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Áno
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Áno

Núdzová prevádzka

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Núdzové napájanie
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Núdzové napájanie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Podmienky použitia

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Nie
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Áno
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Áno
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Áno
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Áno
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Áno
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Áno

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nie
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Nevztahuje sa na zariadenie	Nie
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Nie
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Nie
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Nie
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Nie
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Nie
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Nie

