



CoreLine

Väggmonterad – det självklara valet för LED

CoreLine Wall-mounted

CoreLine Väggmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

- Universallösning för olika användningskrav
- Tunn och diskret design i svart eller grått
- Enkel att installera
- Direktersättning av traditionella väggmonterade armaturer

Funktioner

- Homogen ljuseffekt för visuell komfort
- Tre ljusflöden och två färger tillgängliga för olika användningsområden
- Vatten- och slagttålig som standard
- Enkel installation med tryckanslutning och genomgående kabeldragning
- Nödbelysning som tillval (inkl. självtest)
- Rörelsedetektor, inklusive dagsljussensor, ljusreglering och gruppfunktioner som tillval
- DALI-versioner med DC-kompatibilitet som tillval

CoreLine Wall-mounted

Användning

- Korridorer
- Trapphus
- Offentliga entréer
- Toaletter
- Säkerhetsbelysning utomhus

specifikationer

Armatur	WL120V (runt utförande)
	WL121V (ovalt utförande)
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10 %)	8 W (LED5S-utförande)
	18 W (LED12S-utförande)
	24 W (LED16S-utförande)
Spridningsvinkel	120°
Ljusflöde	500 lm (LED5S-utförande)
	1 200 lm (LED12S-utförande)
	1 600 lm (LED16S-utförande)
Korrelerad färgtemperatur	3 000 K eller 4 000 K
Färgåtergivningindex	≥ 80
Medellivslängd L70B50	50 000 timmar
Medellivslängd L80B50	30 000 timmar
Medellivslängd L90B50	15 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Temperaturintervall vid drift	-20 till +35 °C (väggmonterat läge)
	-20 till +25 °C (takmonterat läge)
	0 till +25 °C (nödbelysning)

Driftdon	Inbyggd, utbytbar
Nätspänning	220-240V / 50-60 Hz
Ljusreglering	TE/LE-ljusreglering, kompatibel med de flesta kommersiellt tillgängliga ELV-dimrar
Tillval	Nödbelysning (inbyggd): 3 timmar (EL3)
	Rörelsedetektorenhet (inbyggd): på/av-brytare med dagsljuskontroll (MDU)
	DALI-driver och rörelsedetektorenhet (inbyggd): korridorfunktion (PSD MDU)
Material	Armaturhus: nylon 30 % glasfiberförstärkt, UV-beständigt
	Ljusspridare: högklassig polykarbonat, UV-beständig
Färg	Vitt (RAL 9010)
	Grått (RAL 7043)
Glas	Ljusspridare i polykarbonat
Anslutning	Tryckanslutning med draggånga (PIP)
Underhåll	Sluten LED-modul, behöver ingen invändig rengöring
Installation	Skrivas fast direkt på underlaget
	Montering av armaturhus mot vägg med skruvar vid 4 punkter
	Anslutning av ljusspridare mot armaturhus med torx-skruv vid 4 punkter
	Genomgående kabeldragning är inte möjligt

Versions



Coreline Wall-mounted - 120° x 120°

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Tillbehör



Ordercode 53562699



Ordercode 53563399



Ordercode 53564099



Ordercode 53565799



Ordercode 53566499

CoreLine Wall-mounted

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP65
Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V
Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
CE-märkning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Optiktyp	symmetrisk
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Mekanik och armaturhus	
Färg--	Vit RAL 9003

Användningsförhållanden

			Lämplig för slumpmässig
Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå	brytning
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	Nej
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	Nej
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	Nej
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Nej
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Nej
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Nej
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	Nej
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Nej
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	Nej
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Nej
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nej
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ja
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nej
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nej
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nej
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nej
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Ej relevant	Nej
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Ej relevant	Nej
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ej relevant	Nej
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ej relevant	Nej
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ej relevant	Nej
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ej relevant	Nej
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ej relevant	Nej
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ej relevant	Nej
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ej relevant	Nej
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ej relevant	Nej
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Nej
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Nej
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Nej
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Nej
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Nej
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Nej

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbara	Order Code	Full Product Name	Dimbara
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Ja	97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Dimbara
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Ja
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbara
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nej
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nej
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nej
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nej
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nej
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nej
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Nej
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Nej
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nej
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nej
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar	
		ljuskälla	Produktfamiljskod
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nej	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Nej	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nej	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nej	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nej	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nej	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nej	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nej	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nej	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nej	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nej	WL140V
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Nej	WL140V
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Nej	WL140V
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nej	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nej	WL140V
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Nej	WL140V
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nej	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nej	WL140V
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Nej	WL140V

Order Code	Full Product Name	Utbytbar	
		ljuskälla	Produktfamiljskod
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nej	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nej	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nej	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nej	WL140V
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Ja	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Ja	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ja	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ja	-
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	88 lm/W	1200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	92 lm/W	1250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	94 lm/W	3350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	94 lm/W	3350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	72 lm/W	1200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	75 lm/W	1250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	72 lm/W	1200 lm
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	75 lm/W	1250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	88 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	73 lm/W	2100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	77 lm/W	2200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	87 lm/W	3350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	88 lm/W	3400 lm
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	76 lm/W	2950 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	80 lm/W	3100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	88 lm/W	2200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	87 lm/W	3350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	88 lm/W	3400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	105 lm/W	1275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	110 lm/W	1350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	105 lm/W	2100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	110 lm/W	2200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	105 lm/W	3400 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt	
				LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	110 lm/W	3550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	1850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	1950 lm
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	2000 lm
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	3300 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	90 lm/W	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt	
				LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	1250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	90 lm/W	2100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	2200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3	3000 K	98 lm/W	2950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3	4000 K	103 lm/W	3100 lm

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13.5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13.5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35.5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35.5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35.5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35.5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16.5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16.5 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16.5 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16.5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28.5 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28.5 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38.5 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38.5 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38.5 W

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38.5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38.5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38.5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	12 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	12 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

CoreLine Wall-mounted

