



# Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget. Enkel installation og minimal vedligeholdelse

## CoreLine Waterproof

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter byder CoreLine Waterproof på innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Med sit slanke og stilrene design bevarer den en produktarkitektur, som sortimentet er kendt og værdsat for. Det effektive design gør installationen hurtig og nem. CoreLine waterproof giver bedre bredstrålet lysfordeling for ligetil og effektiv belysning. Muliggør en direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, der spænder fra 18W til 58W, og giver samtidigt betydelige energibesparelser. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i CoreLine Waterproof-sortiment, og kan anvendes med Interact-intelligent belysningssystem.

### Fordele

- Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger
- Muliggøre hurtig og fleksibel installation med den intelligente WT120C G2 produktarkitektur
- Velegnet til forskellige formål med det robuste design (IK08) samt en høj vand- og støvtæt klassificering (IP65)

# CoreLine Waterproof

## Funktioner

- Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstyrke på 80% af startniveauet og en effektivitet på op til 140 lm/W
- Tilgængelige valgmuligheder: L600/1200/1500, op til 8000 lm, 4000K
- Ensartet og bredstrålende eller opal lysfordeling
- Længere skydere, hurtigere låseåbning og værktøjsfrie elektriske forbindelser, der gør installationen let og fleksibel
- Valgfrie lysstyringer og versioner er tilgængelige: DALI-dæmpning, integreret trådløs forbindelse (Interact Ready), integrerede bevægelsessensorer (MDU), nødbelysning (EL), vandtæt eksternt stik for lettere installation (WEC), 1- og 3-faset ledningsføring (TW1)

## Anvendelsesområder

- Parkeringshuse
- Fabrikker
- Lagerbygninger
- Almen belysning

## Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-klassificering.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

## Versions

CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PSU PCO -






CoreLine waterproof All in L1200



# CoreLine Waterproof

## Målskitse




## Oplysninger om produktet



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,  
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP

# CoreLine Waterproof

## Oplysninger om produktet




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP

# CoreLine Waterproof

## Oplysninger om produktet



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

### Generelle oplysninger

CE-mærke	CE-mærke
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

### Lysteknik

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerværdi (PstLM)	1

### Drift og el

Linjefrekvens	50 or 60 Hz
---------------	-------------

### Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
---------------------	-----

### Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

### Generelle oplysninger (1/2)

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Indbygget lysstyringssystem
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED27S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED27S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED27S	-
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED27S	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED27S	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Indbygget lysstyringssystem
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	-
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED40S	-
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	-	-
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Indbygget lysstyringssystem
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Til montering på normalt antændelige overflader	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	Til montering på letantændelige overflader	LED27S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	Til montering på letantændelige overflader	LED19S	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED34S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED34S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED34S	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED34S	-
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED34S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)

Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Indbygget lysstyringssystem
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED34S	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	-
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED60S	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED80S	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	LED80S	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	LED80S	-
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	Til montering på letantændelige overflader	-	-
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-



Order Code	Full Product Name	Batteritype til nødbelysning	Mærke for brændbarhed	Kode for lampeserie	Indbygget lysstyringssystem
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Til montering på letantændelige overflader	-	-

## Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C	911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C	911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C	911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C	911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C	911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C	911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	WT130C	911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C	910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C	910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C	911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

### Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt	Lysstrøm
		"All-in" Type	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.700 lm
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt	Lysstrøm
		"All-in" Type	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4.000 lm
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4.000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm
			farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2.700 lm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2.700 lm
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1.800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2.500 lm
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3.100 lm
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3.700 lm
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5.700 lm
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7.500 lm
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2.700 lm
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm
			farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6.000 lm
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	4000 K	120 lm/W	6.000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm
			farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.500 lm
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3.400 lm
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6.000 lm
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm
			farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6.000 lm
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

### Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisk	0,4
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Bred stråle	1,6
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bred stråle	1,6
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Bred stråle	1,6
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Bred stråle	1,6
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Bred stråle	1,6
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Bred stråle	1,6
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bred stråle	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Bred stråle	1,6
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Bred stråle	1,6
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Bred stråle	1,6
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Bred stråle	1,6
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Bred stråle	1,6
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Bred stråle	1,6
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Bred stråle	1,6
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Bred stråle	1,6

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Bred stråle	1,6
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Spredningsvinkel 110°	1,6
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Spredningsvinkel 110°	1,6
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Bred stråle	1,6
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Bred stråle	1,6
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Bred stråle	1,6
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk	0,4
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk	0,4
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Meget bred stråle	1,6
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Meget bred stråle	1,6
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle	1,6
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Meget bred stråle	1,6
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle	1,6
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle	1,6
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisk	0,4
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Bred stråle	1,6
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Bred stråle	1,6
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Bred stråle	1,6
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisk	1,6
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Bred stråle	1,6
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Bred stråle	1,6
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Bred stråle	1,6

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Bred stråle	1,6
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Bred stråle	1,6
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Bred stråle	1,6
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Bred stråle	1,6
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Bred stråle	1,6
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Bred stråle	1,6
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Bred stråle	1,6
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Bred stråle	1,6
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Bred stråle	1,6
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Bred stråle	1,6
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°	1,6
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°	1,6
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°	1,6
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Bred stråle	1,6
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Bred stråle	1,6
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Bred stråle	1,6
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Bred stråle	1,6
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Bred stråle	1,6
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk	1,6
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk	0,4
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk	0,4

## Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	43 W
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	22 W
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	22 W
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	26 W
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 til 240 V	22 W
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	27 W
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	30,5 W
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	30 W
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 til 240 V	29 W
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 til 240 V	29,5 W
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 til 240 V	30,5 W
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220 til 240 V	35 W
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	35,5 W
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 til 240 V	30 W
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 til 240 V	30 W
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	20,5 W
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	28,5 W
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 til 240 V	20,5 W
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 til 240 V	28,6 W
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 til 240 V	28,5 W
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	21 W
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	29 W
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 til 240 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	20,5 W
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	24,3 W
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	28,6 W
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	42,9 W
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	57,1 W
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 til 240 V	32 W
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 til 240 V	16,4 W
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 til 240 V	16,5 W
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 til 240 V	15 W
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 til 240 V	15 W
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	26 W
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	26 W
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 til 240 V	26 W
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	30 W
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 til 240 V	31 W
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	31 W
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	45 W
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	45 W
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 til 240 V	44,5 W
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 til 240 V	44 W
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 til 240 V	45 W
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 til 240 V	50 W
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	61 W
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 til 240 V	63,5 W
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 til 240 V	45 W
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 til 240 V	48 W
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 til 240 V	46 W
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	24,5 W
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	43 W
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	57 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 til 240 V	24,3 W
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	42,9 W
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 til 240 V	57,1 W
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 til 240 V	43 W
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 til 240 V	43 W
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	24 W
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	57 W
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	43 W

## Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 til +40 °C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 til +35 °C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 til +35 °C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 til +35 °C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 til +35 °C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 til +25 °C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 til +35 °C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 til +25 °C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 til +40 °C
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 til +40 °C
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 til +40 °C
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 til +40 °C
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 til +40 °C
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 til +40 °C
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 til +40 °C
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 til +40 °C
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 til +40 °C
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 til +40 °C
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 til +40 °C
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 til +40 °C
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 til +40 °C
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 til +40 °C
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 til +35 °C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 til +35 °C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 til +40 °C
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 til +40 °C

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 til +35 °C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 til +35 °C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 til +35 °C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 til +35 °C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 til +35 °C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 til +35 °C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 til +35 °C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 til +25 °C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 til +35 °C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 til +25 °C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 til +35 °C
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-20 til +35 °C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 til +40 °C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 til +40 °C
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 til +40 °C
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 til +40 °C
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 til +40 °C
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nej
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nej
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nej
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nej
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nej
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nej
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nej
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nej
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nej
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nej
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nej
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nej
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nej
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nej
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nej
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nej
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nej
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nej
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nej
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nej
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nej
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nej
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nej
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nej
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nej
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nej
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nej
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nej
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nej
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nej



## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nej
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nej
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nej
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nej
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nej
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nej
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nej
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nej
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nej
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nej
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nej
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nej
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nej
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nej
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nej
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nej
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nej
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nej
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nej

### Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødstrøm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

### Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ja
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ikke relevant	Ja
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ikke relevant	Ja
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Ikke relevant
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Ikke relevant
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ikke relevant	Ja
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ikke relevant	Ja
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Ikke relevant
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Ikke relevant	Ja
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Ikke relevant
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Ikke relevant
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Ikke relevant
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Ikke relevant	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Ikke relevant	Ikke relevant
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Ikke relevant	Ikke relevant

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ja
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ikke relevant	Ja
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Ikke relevant
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ikke relevant	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ja
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ikke relevant	Ja
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ikke relevant	Ja
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Ikke relevant
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Ikke relevant	Ja
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Ikke relevant
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ikke relevant	Ja
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ikke relevant	Ja
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Ikke relevant
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Ikke relevant	Ja
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ikke relevant	Ja
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Ikke relevant
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ikke relevant	Ikke relevant
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Ikke relevant
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Ikke relevant
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Ikke relevant
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Ikke relevant
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Ikke relevant	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ja

