



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

- Bis zu 70% Energieersparnis: spart bis zu 221 EUR pro Jahr als Ersatz von 2x58W am KVG bei 24 Stunden-Betrieb und 25Ct/kWh).
- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei extrem niedriger Blendung ohne sichtbare LED-Punkte (bei PCO Abdeckung).
- Einfache Montage mit flexiblen Montagepunkten durch weit verschiebbare Edelstahlklammern zur Nutzung vorhandener Bohrlöcher. Leichtgängige Edelstahlclips zum Schließen der Leuchte.
- Durchgangsverdrahtung möglich, Abhänger und PG-Verschraubung im Lieferumfang enthalten.
- Schutzart IP65; robust dank Schlagfestigkeit IK08
- Nutzlebensdauer 50.000 Stunden (L80), 5 Jahre Garantie

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Merkmale

- Energieeffizient und langlebig
- Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500 mm und bis zu 8.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)
- Lambert'sche oder breitstrahlende Lichtverteilung mit leichter Deckenaufhellung mit Abdeckung aus Polycarbonat.
- Intelligente Produktarchitektur mit elektrischem und mechanischem Design für einfache und flexible Installation (längere Nut für Montageclips zur einfachen Nutzung vorhandener Bohrlöcher, leichtes Schließen der Clips, werkzeugloses Anschließen der elektrischen Anschlüsse). Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten. Durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.
- Optionale Lichtsteuerung und verfügbare Versionen: DALI-regelbar, integrierte drahtlose Lichtsteuerung (Interact Ready), Notbeleuchtung (EL), Durchgangsverdrahtung (TW)

Anwendung

- Industrie
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Versions



CoreLine waterproof All in L1500






CoreLine waterproof All in L1200



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Abmessungsskizzen




Produktdetails



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP




CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	CE-Zeichen
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen (1/2)

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der Nofallbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 O PSU TW3 L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der Nofallbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
96256200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	Bewegungs- und Lichtsensoren (ein/aus)
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED40S	-
97576000	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
97580700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200 BN	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der Nofallbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
	PSU PCO L1500				
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED27S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED19S	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED34S	-
91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-
96275300	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)
88310500	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-
85421000	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-
88314300	WT120C G2 LED60S/84 O PSD ELB3 L1500	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED60S	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der Nofallbeleuchtung	Entflammbarkeitszeichen	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
40930200	WT120C G2 LED80S/84 O PSU TW3 L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	-
96286900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)
40929600	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	-
40931900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 ELB3	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	LED80S	-
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/84 O WIA L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 BN	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500 BN	-	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	-	-

Allgemeine Informationen (2/2)

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	„All-in“-Typ	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3'700 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2'700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2'700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2'700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2'700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm

Order Code	Full Product Name	„All-in“-Typ	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4'000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4'000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4'000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4'000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4'000 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	„All-in“-Typ	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4'000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3'700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2'700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4'000 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2'500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3'100 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7'500 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/8 40 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2'700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1'900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1'900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1'900 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3'400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3'400 lm

Order Code	Full Product Name	„All-in“-Typ	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3'400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3'400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6'000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6'000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6'000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6'000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6'000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8'000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8'000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8'000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8'000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6'500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6'500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840	-	4000 K	141 lm/W	6'500 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	„All-in“-Typ	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	WIA TW3 L1500				
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8'000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3'400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6'000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5'500 lm

Order Code	Full Product Name	„All-in“-Typ	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3'400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8'000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6'000 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisch	0.4
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6

Order Code	Full Product Name	Optik	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)	1.6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch	0.4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch	0.4
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Sehr breitstrahlend	1.6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Sehr breitstrahlend	1.6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Sehr breitstrahlend	1.6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisch	0.4
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Breitstrahlend (WB)	1.6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Breitstrahlend (WB)	1.6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisch	1.6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Optik	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Breitstrahlend (WB)	1.6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	21.5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	22 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	30.5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	30.5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 bis 240 V	35.5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 bis 240 V	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W

Order Code	Full Product Name	Optik	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)	1.6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch	1.6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch	0.4
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch	0.4

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 bis 240 V	28.5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 bis 240 V	28.5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	21 W
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	29 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 bis 240 V	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 bis 240 V	24.3 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 bis 240 V	57.1 W
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	32 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 bis 240 V	16.4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 bis 240 V	16.5 W
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 bis 240 V	15 W

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	30 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	45 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 bis 240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 bis 240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 bis 240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 bis 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	24 W
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	57 W
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	43 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 bis +40 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 bis +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 bis +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 bis +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 bis +35 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 bis +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 bis +40 °C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 bis +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 bis +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 bis +35 °C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 bis +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 bis +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 bis +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 bis +40 °C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nein
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nein
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nein
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nein
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nein
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nein
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nein
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nein
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nein
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nein
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nein
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nein
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nein
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nein
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nein

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ja
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nicht anwendbar	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nicht anwendbar
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nicht anwendbar	Ja
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nicht anwendbar
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nicht anwendbar
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nicht anwendbar
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nicht anwendbar
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nicht anwendbar
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ja
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nicht anwendbar	Ja
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nicht anwendbar
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nicht anwendbar
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nicht anwendbar
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nicht anwendbar
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nicht anwendbar
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nicht anwendbar
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ja

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

