



# Για κάθε εφαρμογή, όπου ο φωτισμός παίζει πραγματικά σημαντικό ρόλο, εύκολο στην εγκατάσταση και στη συντήρηση

## CoreLine Waterproof

Το CoreLine waterproof τηρεί την υπόσχεση της σειράς CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της σειράς CoreLine waterproof μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των κλασικών στεγανών φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού που κυμαίνονται από 18 W έως 58 W. Με την λεπτή και κομψή σχεδιάσή του, συνεχίζει να διατηρεί το γνωστό και αποδεκτό αρχιτεκτονικό του ύφος. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη, χάρη στην αποδοτική του σχεδίαση. Το CoreLine waterproof παρέχει καλύτερη κατανομή φωτός ευρείας δέσμης για απλό και αποδοτικό φωτισμό. Τα φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες διατίθενται και σε αυτή τη σειρά, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

### Οφέλη

- Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
- Υποστηρίζει γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στην έξυπνη αρχιτεκτονική των προϊόντων WT120C G2
- Ιδανικό για γενικά έργα φωτισμού, με στιβαρή σχεδίαση (IK08) και υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)

# CoreLine Waterproof

## Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: 50.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 80% κατ' ελάχιστο συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο και την απόδοση έως 140 lm/W
- Γκάμα διαθέσιμων επιλογών: L600/1200/1500, έως 8000 lm, 4000K
- Ομοιόμορφη και ευρεία δέσμη ή κατανομή φωτός οπαλίνας
- Μακρύτεροι ολισθητήρες, ταχύτερο άνοιγμα ασφάλισης, ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς εργαλεία για εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση
- Διατίθενται προαιρετικά συστήματα ελέγχου και εκδόσεις: ρύθμιση έντασης DALI, ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας (Interact Ready), ενσωματωμένοι αισθητήρες κίνησης (MDU), φωτισμός ασφαλείας (EL), αδιάβροχος εξωτερικός σύνδεσμος για ευκολότερη εγκατάσταση (WEC), περαστή μονοφασική και τριφασική καλωδίωση (TW1 /

## Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες
- Γενικός φωτισμός

## Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και χαρακτηρισμό IP66.
- Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως.

## Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401814985



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU -






PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401815085



# CoreLine Waterproof

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




## Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,  
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP

# CoreLine Waterproof

## Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP

# CoreLine Waterproof

## Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

### Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
--------------------	------

### Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

### Γενικές πληροφορίες (1/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	Αισθητήρας κίνησης και φωτός (On/Off)
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED19S	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	Αισθητήρας κίνησης και φωτός (On/Off)

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	-
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-

## Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς	Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C	16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C



## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή ροή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομ.) (ονομαστική)	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή ροή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομ.) (ονομαστική)	
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4.000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομ.) (ονομαστική)	
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2.700 lm
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4.000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2.700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3.100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3.700 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2.700 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3.400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομ.) (ονομαστική)	
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6.000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3.400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6.000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Ευρείας δέσμης	1,6

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Ευρείας δέσμης	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Συμμετρικό	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Συμμετρικό	0,4
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Πολύ ευρείας δέσμης	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Πολύ ευρείας δέσμης	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Συμμετρικό	0,4
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ευρείας δέσμης	1,6
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ευρείας δέσμης	1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Συμμετρικό	1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Συμμετρικό	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Ευρείας δέσμης	1,6

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ευρείας δέσμης	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ευρείας δέσμης	1,6

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Ευρείας δέσμης	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Συμμετρικό	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Συμμετρικό	0,4
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Συμμετρικό	0,4

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	30 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28,5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	21 W
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	29 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	32 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	15 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	43 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	46 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	24 W
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	57 W
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	43 W

### Θερμοκρασία

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 έως +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 έως +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 έως +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 έως +25 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 έως +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 έως +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 έως +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 έως +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 έως +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 έως +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 έως +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 έως +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 έως +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 έως +35 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 έως +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 έως +40 °C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 έως +40 °C
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 έως +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 έως +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 έως +40 °C
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 έως +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 έως +40 °C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 έως +40 °C
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 έως +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 έως +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 έως +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 έως +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 έως +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 έως +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 έως +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 έως +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 έως +35 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 έως +35 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 έως +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 έως +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 έως +40 °C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Όχι
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ναι
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Όχι
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Όχι
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Όχι
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Όχι
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ναι
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ναι
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ναι
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ναι
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Όχι
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Όχι
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Όχι
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Όχι
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Όχι
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Όχι
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Όχι
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Όχι
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ναι
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Όχι
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Όχι
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Όχι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ναι
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Όχι
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Όχι
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ναι
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Όχι
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ναι
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Όχι
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ναι
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ναι
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Όχι
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Όχι
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Όχι
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Όχι
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Όχι
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Όχι
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Όχι
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Όχι

### Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	
		έκτακτης ανάγκης	Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	
		έκτακτης ανάγκης	Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

### Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Ναι
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Δεν εφαρμόζεται
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Δεν εφαρμόζεται
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Δεν εφαρμόζεται
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ναι
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ναι

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ναι
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Δεν εφαρμόζεται
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ναι
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ναι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Ναι
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Δεν εφαρμόζεται
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Δεν εφαρμόζεται
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ναι
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ναι
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ναι

