



CoreLine Waterdicht – voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Waterdicht

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Voordelen

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
- Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk
- Gelijmatige lichtverdeling met brede bundel ondersteunt eenvoudig en aantrekkelijk verlichtingsontwerp

CoreLine Waterdicht

Kenmerken

- Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 140 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L75
- Verkrijgbaar in diverse opties: 600/1200/1500mm, tot 8000 lm, 4000 K
- Slimme productarchitectuur met een elektrisch en mechanisch ontwerp dat eenvoudige en flexibele installatie ondersteunt (langere schuifregelaars, snellere opening van bevestiging, elektrische aansluitingen zonder gereedschap)
- Optioneel verkrijgbare regelaars en uitvoeringen: DALI, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready), bewegingssensor (MDU), noodverlichting (EL), externe waterdichte connector voor eenvoudige installatie (WEC), doorvoerbedrading (TW)

Toepassing

- Parkeergarages
- Magazijnen
- Algemene verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Versions



CoreLine waterproof All in L1500





CoreLine waterproof All in L1200




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

Maatschets



CoreLine Waterdicht

Maatschets




Productgegevens



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

Productgegevens




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

Productgegevens

CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight



Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38)SDCM<=3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type batterij voor noodverlichting		Type lichtbron	Ingebouwde regeling
		Brandbaarheidsmarkering			
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	-
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	-
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	-

Order Code	Full Product Name	Type batterij		Type lichtbron	Ingebouwde regeling
		voor noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering		
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	-
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED40S	-
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED27S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-

Order Code	Full Product Name	Type batterij		Type lichtbron	Ingebouwde regeling
		voor noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering		
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	-
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED34S	-
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	-
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)

Order Code	Full Product Name	Type batterij		Type lichtbron	Ingebouwde regeling
		voor noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering		
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED60S	-
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED80S	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED80S	Beweging en lichtsensor (aan/uit)
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED80S	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	LED80S	-
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	-

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C	8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C	8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	WT130C
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in"	Lichtrendement	Lichtstroom	Optiektype
		Type	(gespec.) (nom.)		
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	140 lm/W	3.700 lm	Symmetrisch
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	126 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	104 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840	-	100 lm/W	2.700 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	"All-in"	Lichtrendement	Lichtstroom	Optiektype
		Type	(gespec.) (nom.)		
	PSD ELB3 L1200				
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	138 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	136 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Brede bundel

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	-	114 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	113 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	140 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	121 lm/W	1.800 lm	Zeer brede bundel
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	128 lm/W	3.100 lm	Zeer brede bundel
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	130 lm/W	3.700 lm	Zeer brede bundel
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	131 lm/W	7.500 lm	Zeer brede bundel
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/8 40 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	141 lm/W	2.700 lm	Symmetrisch
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	116 lm/W	1.900 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	127 lm/W	1.900 lm	Symmetrisch
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	113 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	136 lm/W	6.000 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiekttype
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	120 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	129 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840	-	126 lm/W	8.000 lm	Brede bundel

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	0,4
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1,6
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	1,6
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	1,6
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1,6
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	1,6

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiekttype
	PSU L1500 ELB3				
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	144 lm/W	6.500 lm	Brede bundel
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	135 lm/W	6.500 lm	Brede bundel
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	141 lm/W	6.500 lm	Brede bundel
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	119 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	142 lm/W	3.400 lm	Symmetrisch
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	140 lm/W	8.000 lm	Symmetrisch

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	1,6
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	1,6
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	1,6
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	1,6
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1,6
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	1,6
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1,6

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	1,6
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	1,6
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	1,6
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	1,6
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1,6
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1,6
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	1,6
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	1,6
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	0,4
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	1,6
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	1,6
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1,6
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1,6
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	1,6
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1,6
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	1,6
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	1,6
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	1,6

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 tot 240 V	43 W
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 tot 240 V	21,5 W
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 tot 240 V	22 W
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 tot 240 V	22 W
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 tot 240 V	26 W

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	1,6
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	1,6
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	1,6
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1,6
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	1,6
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	1,6
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	1,6
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1,6
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	1,6
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	1,6
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	1,6
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	1,6
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	1,6
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1,6
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	0,4

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 tot 240 V	22 W
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 tot 240 V	27 W
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 tot 240 V	30 W
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 tot 240 V	30,5 W
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 tot 240 V	30 W

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 tot 240 V	29 W
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 tot 240 V	29,5 W
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 tot 240 V	30,5 W
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 tot 240 V	33 W
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220 tot 240 V	35 W
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 tot 240 V	35,5 W
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 tot 240 V	30 W
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 tot 240 V	33 W
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 tot 240 V	30 W
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 tot 240 V	28,6 W
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 tot 240 V	15 W
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 tot 240 V	24,3 W
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 tot 240 V	28,6 W
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 tot 240 V	57,1 W
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 tot 240 V	32 W
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 tot 240 V	16,4 W
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 tot 240 V	15 W
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 tot 240 V	25,5 W
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 tot 240 V	26 W
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 tot 240 V	26 W
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 tot 240 V	26 W
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 tot 240 V	30 W
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 tot 240 V	31 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 tot 240 V	31 W
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 tot 240 V	44,5 W
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 tot 240 V	45 W
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 tot 240 V	45 W
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 tot 240 V	44,5 W
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 tot 240 V	44 W
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 tot 240 V	45 W
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 tot 240 V	49,5 W
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 tot 240 V	50 W
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 tot 240 V	49,5 W
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 tot 240 V	60 W
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 tot 240 V	61 W
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 tot 240 V	62 W
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 tot 240 V	63,5 W
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 tot 240 V	45 W
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 tot 240 V	48 W
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 tot 240 V	46 W
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 tot 240 V	24 W
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 tot 240 V	57 W

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 tot +35 °C

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 tot +35 °C
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 tot +35 °C
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 tot +25 °C
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 tot +35 °C
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 tot +25 °C
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 tot +35 °C
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 tot +35 °C
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 tot +35 °C
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 tot +35 °C
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 tot +35 °C
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 tot +35 °C
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 tot +25 °C
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 tot +25 °C
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 tot +25 °C
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 tot +35 °C
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 tot +25 °C
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 tot +35 °C
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 tot +40 °C
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 tot +40 °C
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 tot +40 °C
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 tot +40 °C
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 tot +40 °C
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 tot +40 °C
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 tot +35 °C
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 tot +40 °C
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 tot +35 °C
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 tot +35 °C
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 tot +35 °C
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 tot +35 °C
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 tot +35 °C
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 tot +35 °C
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 tot +35 °C
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 tot +25 °C
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 tot +35 °C
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 tot +35 °C
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 tot +25 °C
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-20 tot +35 °C
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 tot +40 °C
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 tot +40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nee
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nee
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nee
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nee
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nee
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nee
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nee
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nee
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nee
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nee
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nee
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nee
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nee
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nee
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nee
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nee
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nee
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nee
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nee
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nee
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nee
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nee
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nee
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nee
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nee
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nee
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nee
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nee
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nee
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nee
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nee
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nee
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nee
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nee
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Ja
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nee
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nee

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Nooduitgangsvermogen
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Nooduitgangsvermogen
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Nooduitgangsvermogen
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Nooduitgangsvermogen
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimmniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ja
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Niet van toepassing	Ja
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Niet van toepassing	Ja
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimmniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Niet van toepassing
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Niet van toepassing
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Niet van toepassing	Ja
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Niet van toepassing	Ja

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Niet van toepassing
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Niet van toepassing	Ja
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Niet van toepassing
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Niet van toepassing
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Niet van toepassing
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Niet van toepassing
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ja
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Niet van toepassing	Ja
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ja
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Niet van toepassing	Ja
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Niet van toepassing	Ja
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Niet van toepassing
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Niet van toepassing	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Niet van toepassing
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Niet van toepassing	Ja
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Niet van toepassing	Ja
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Niet van toepassing
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Niet van toepassing	Ja
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Niet van toepassing
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Niet van toepassing	Ja
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Niet van toepassing
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Niet van toepassing
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Niet van toepassing
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Niet van toepassing
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Niet van toepassing
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Niet van toepassing
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Niet van toepassing
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ja

