



CoreLine Estanque: a opção de LED óbvia

CoreLine Waterproof

Quer se trate de um novo edifício ou da renovação de um local existente, os clientes procuram soluções de iluminação que proporcionem uma luz de qualidade e poupanças substanciais em energia e manutenção. A nova gama CoreLine Estanque de produtos LED pode ser utilizada para substituir as tradicionais luminárias à prova de água com lâmpadas fluorescentes. O processo de selecção, instalação e manutenção é muito fácil – trata-se de uma simples mudança.

Benefícios

- Poupança de energia até 50% em comparação com TL-D
- Tecnologia LED fiável: sem necessidade de manutenção
- Substituição directa de luminárias à prova de água convencionais por motivos de desempenho da luz, flexibilidade da instalação e comprimento

Características

- Tecnologia LED integrada e fiável que assegura uma instalação sem necessidade de manutenção e de longa duração
- Pode utilizar-se para substituir as tradicionais luminárias à prova de água entre 18 e 58 W TL-D
- Distribuição de luz de feixe largo
- Difusor com elemento óptico que assegura conforto visual
- Suporte de montagem no tecto e ganchos de suspensão incluídos; a instalação poderá ser realizada à prova de vandalismo através da fixação de suportes de montagem com parafusos adicionais

Aplicação

- Garagens
- Armazéns de mercadorias
- Iluminação geral

Especificações

CoreLine Waterproof

Tipo	WT120C
Fonte de luz	LED
Potência	17 W (versão LED18S L600)
	20 W (versão LED21S L1200)
	38 W (versão LED38S L1200)
	29 W (versão LED33S L1500)
	57 W (versão LED59S L1500)
Ângulo do feixe	60°
Fluxo luminoso	1.800 lm (versão LED18S L600)
	2.200 lm (versão LED21S L1200)
	4.000 lm (versão LED38S L1200)
	3.400 lm (versão LED33S L1500)
	6.000 lm (versão LED59S L1500)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Índice de restituição cromática	≥ 80
Vida útil média L70B50	50.000 horas
Vida útil média L80B50	30.000 horas
Vida útil média L90B50	15.000 horas
Taxa de falhas do controlador	1% por 5000 horas

Temperatura ambiente média	+25°C
Intervalo da temperatura de funcionamento	-20 a +35°C
Controlador	Incorporado, substituível
Tensão de rede	220-240 V/50-60 Hz
Regulação	DALI
Material	Invólucro: policarbonato moldado por injeção
	Difusor: policarbonato moldado por injeção
	Grampos de fecho: mola de aço inoxidável
Cor	Cinzentos (RAL 7035)
Tampa da óptica	Policarbonato, transparente com textura no interior
Ligação	Conector de encaixe interno com conector do cabo
Manutenção	Não é necessária limpeza interior
Instalação	Fixação com suporte de montagem no tecto
	Ligação de passagem possível
	Possibilidade de suspensão
	Após a instalação eléctrica no compartimento, a luminária é fechada através da tampa óptica e dos grampos de fecho
Observações	Todos os acessórios de montagem incluídos

Versions



Detalhes do produto



CoreLine Waterproof

Detalhes do produto




CoreLine Waterproof

Detalhes do produto



CoreLine Waterproof

Detalhes do produto



Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK08

Código de proteção de entrada IP65

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Controlador incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade D

Teste de resistência do cabo Temperatura 850 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial 4000 K

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor GR

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	-20 to +35°C	-	Sim
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	-20 to +35°C	-	Sim
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	-20 to +35°C	-	Sim
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	0 to +25°C	-	Sim
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	0 to +25°C	-	Sim
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	0 to +25°C	-	Sim
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	0 to +25°C	-	Sim
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	0 to +25°C	-	Sim
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	0 to +25°C	-	Sim
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	0 to +25°C	-	Sim
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	-25 to +35°C	1%	Sim
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	-25 to +35°C	1%	Sim
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	-25 to +35°C	1%	Sim
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	-25 to +35°C	1%	Sim

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-25 to +35°C	1%	Sim
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	0 to +25°C	1%	Sim
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	0 to +25°C	1%	Sim
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	0 to +25°C	1%	Sim
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	0 to +25°C	1%	Sim
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-20 to +35°C	-	Sim
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-20 to +35°C	-	Sim
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	0 to +25°C	1%	Sim
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	0 to +25°C	1%	Sim
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	-25 to +35°C	-	Sim
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	-25 to +35°C	1%	Sim
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	-25 to +35°C	-	Sim
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	0 to +25°C	-	Sim
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-10 to +35°C	-	Não aplicável
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-10 to +35°C	-	Não aplicável
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-10 to +35°C	-	Sim
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-10 to +35°C	-	Não aplicável
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-10 to +35°C	-	Não aplicável
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-10 to +35°C	-	Não aplicável
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-10 to +35°C	-	Não aplicável
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-10 to +35°C	-	Sim
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-10 to +35°C	-	Não aplicável
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-10 to +35°C	-	Não aplicável
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	false
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	false
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	false
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	false
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	false
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	false
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	false
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	false
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	false
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	false
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	false
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	false
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	true
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	true
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	true
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	true
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	true
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	true
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	true
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	true
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	true
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	true
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	true
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	false
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	true
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	false
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	false
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	false
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	false
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	false
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	false
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	false
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	false
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	false
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	false
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	false
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	false
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	false
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	false
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	false
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	false
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	false
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	false

Informações gerais (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Casquilho	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Iluminação de emergência
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	-	-	PC	Não
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	-	-	PC	Não
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	-	-	PC	Não
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	120 °	-	PC	Não
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	120 °	-	PC	Não
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	-	-	PC	EL1

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Casquilho	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Iluminação de emergência
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	-	-	PC	EL1
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	-	-	PC	EL1
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	-	-	PC	EL3
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	-	-	PC	EL3
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	-	-	PC	EL3
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	-	-	PC	EL3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Casquilho	Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Iluminação de emergência
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	-	-	PC	Não
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	-	-	PC	Não
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	-	-	PC	Não
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	-	-	PC	Não
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-	-	PC	Não
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	-	-	PC	EL3
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	-	-	PC	EL3
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	-	-	PC	EL3
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	-	-	PC	EL3
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	120 °	-	-	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	120 °	-	-	-
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	-	-	-	-
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	-	-	-	-
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	120 °	-	-	Não
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	120 °	-	Não	Não
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	120 °	-	-	Não
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	120 °	-	-	EL3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	MLO	-

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe da fonte de luz	Casquilho	Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Iluminação de emergência
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	MLO	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	- °	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	- °	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	- °	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	- °	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	- °	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	- °	-	-	-

Informações gerais (2/2)

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Código da família das lâmpadas	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Código da família de produtos	Marca UL
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	-	-	1	Não	WT120C	Não
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	-	-	1	Não	WT120C	Não
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	-	-	1	Não	WT120C	Não
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	-	-	1	Não	WT120C	Não
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	-	-	1	Não	WT120C	Não
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	-	-	1	Não	WT120C	Não
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	-	-	1	Não	WT120C	Não
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	-	-	1	Não	WT120C	Não
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	-	-	1	Não	WT120C	Não
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	-	-	1	Não	WT120C	Não
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	-	-	1	Não	WT120C	Não
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	-	-	1	Não	WT120C	Não
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-	-	1	Não	WT120C	Não
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	-	-	1	Não	WT120C	Não
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-	-	-	Não	WT120C	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-	-	-	Não	WT120C	-
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	-	-	-	Não	WT120C	-
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	-	-	-	Não	WT120C	-
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	Não	WT120C	Não
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	-	-	Não	Não	WT120C	-
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	Não	WT120C	-
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	-	-	-	Não	WT120C	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	110	WT130C	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	110	WT130C	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	110	WT130C	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	110	WT130C	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	110	WT130C	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	110	WT130C	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	110	WT130C	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	110	WT130C	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	110	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	110	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	110	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	110	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	110	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	110	-	-

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

CoreLine Waterproof

Order	Full Product		Índice de restituição cromática	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
Code	Name	Cromaticidade inicial	inicial	LED inicial	inicial
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	119 lm/W	2100 lm
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	123 lm/W	2900 lm
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	119 lm/W	3500 lm
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	115 lm/W	4100 lm
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	125 lm/W	6000 lm
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	98 lm/W	2900 lm
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	106 lm/W	3500 lm
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	115 lm/W	6000 lm
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	98 lm/W	2900 lm
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	104 lm/W	4100 lm
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	106 lm/W	3500 lm
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	115 lm/W	6000 lm
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	114 lm/W	2100 lm
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	118 lm/W	2900 lm

Order	Full Product		Índice de restituição cromática	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
Code	Name	Cromaticidade inicial	inicial	LED inicial	inicial
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	117 lm/W	3500 lm
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	112 lm/W	4100 lm
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	121 lm/W	6000 lm
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	98 lm/W	2900 lm
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	104 lm/W	4100 lm
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	106 lm/W	3500 lm
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	115 lm/W	6000 lm
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	112 lm/W	4100 lm
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	121 lm/W	6000 lm
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	104 lm/W	4100 lm
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	115 lm/W	6000 lm
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	118 lm/W	8000 lm
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	118 lm/W	8000 lm
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	118 lm/W	8000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	113 lm/W	8000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	128,57 lm/W	2700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	4000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	129,03 lm/W	4000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	4000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	4000 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	3400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	6000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	130,43 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	PSU MDU L1500				
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	6000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.43, 0.40) SDCM <3	>80	133,33 lm/W	6000 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38, 0.38) SDCM <=3	>80	120 lm/W	1800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM <=3	>80	121,95 lm/W	2500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38, 0.38) SDCM <=3	>80	127,57 lm/W	3100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM <=3	>80	129,37 lm/W	3700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38, 0.38) SDCM <=3	>80	132,87 lm/W	5700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38, 0.38) SDCM <=3	>80	131,35 lm/W	7500 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	17.6 W
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	23.5 W
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	29.5 W
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	35.5 W
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	48 W
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	22.5 W
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	33 W
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	52 W
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	22.5 W
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	39.5 W
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	33 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	52 W
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	18.5 W
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	24.5 W
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	30 W
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	36.5 W
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	49.5 W
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	22.5 W
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	39.5 W
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	33 W
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	52 W
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36.5 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49.5 W
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	39.5 W
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	52 W
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	68 W
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	68 W
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	68 W
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	71 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	31 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	30 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	30 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Vida útil média L80B50	Vida útil média L90B50
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	-	-
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	-	-
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	-	-
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	-	-
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	-	-
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	-	-
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	-	-
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	-	-
85418000	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	-	-
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	-	-
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	-	-
85421000	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	-	-
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	-	-
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	-	-
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	-	-
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	-	-
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-	-
88311200	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	-	-
88312900	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	-	-
88313600	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	-	-
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	-	-
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-	-
39980100	WT120C LED40S/840 IA1 L1200 EL3	-	-

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25.5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	45 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	46 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	45 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

Order Code	Full Product Name	Vida útil média L80B50	Vida útil média L90B50
39981800	WT120C LED60S/840 IA1 L1500 EL3	-	-
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	30000 h	15000 h
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	30000 h	15000 h
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	30000 h	15000 h
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	30000 h	15000 h
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-

