



Philips CDM SA/R

CDM SA/R

A composição de cores perfeita e a longa vida destas lâmpadas de haleto metálico de Descarga em Cerâmica fazem delas a escolha perfeita para sistemas de iluminação de fibra óptica em montras, iluminação decorativa e iluminação de piscinas. Podem ser montadas em projectores que alteram a cor.

Benefícios

- Baixo custo de propriedade
- Cores perfeitas

Características

- Long life
- High efficiency
- Índice de composição de cores elevado (Ra90)

Aplicação

- Shops
- Iluminação lateral
- Architainment (por exemplo, em piscinas)

Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

CDM SA/R

Versions



Desenho dimensional



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

