



CDM-reflektorlampan med kort ljusbåge - perfekta färger och lång livslängd

CDM

Med perfekt färgåtergivning och lång livslängd är dessa keramiska metallhalogenlampor av urladdningstyp idealiska för belysningsystem med fiberoptik i butiksskyltning, dekorationsbelysning och belysning av simbassänger. Kan användas i färgskiftande strålkastare.

Fördelar

- Låg total ägandekostnad
- Perfekta färger

Funktioner

- Lång livslängd
- Hög effektivitet
- Utmärkt färgåtergivning (Ra 90)

Användning


- Butiker
- Sidobelysning
- Architainment (t ex simbassänger)

CDM

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

