



Sekundenschneller Lampentausch

MSD Gold™ MiniFastFit

Die MSD Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Sie ist auch in verschiedenen MSR Gold™-Versionen und Halogen erhältlich.

Vorteile

- Sehr schneller Lampenwechsel
- Einfache Handhabung, kleinere und leichtere Leuchten
- Weniger Frühausfälle von Lampe oder Lampenfassung, somit weniger Lampenwechsel
- Hohe wahrgenommene Helligkeit und hohe Lichtbündelintensität

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Innovative goldbeschichtete Pins
- Farbtemperatur > 8000 K
- Lange Lebensdauer (2000 h)
- Hervorragende Stromübernahme

Anwendung


- Diskotheken
- Clubs
- Display-Beleuchtung

MSD Gold™ MiniFastFit

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

