



Sekundenschneller Lampentausch

MSD Gold™ MiniFastFit

Die MSD Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Sie ist auch in verschiedenen MSR Gold™-Versionen und Halogen erhältlich.

Vorteile

- Sehr schneller Lampenwechsel
- Einfache Handhabung, kleinere und leichtere Leuchten
- Weniger Frühausfälle von Lampe oder Lampenfassung, somit weniger Lampenwechsel
- Hohe wahrgenommene Helligkeit und hohe Lichtbündelintensität

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Innovative goldbeschichtete Pins
- Farbtemperatur > 8000 K
- Lange Lebensdauer (2000 h)
- Hervorragende Stromübernahme

Anwendung

- Diskotheken
- Clubs
- Display-Beleuchtung

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MSD Gold™ MiniFastFit

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

