



MSD Gold™ MiniFastFit – snabbt byte och längre livslängd

MSD Gold™ MiniFastFit

Den särskilt utformade sockeln på MSD Gold™ MiniFastFit innebär att ljuskällan kan bytas ut på några sekunder, vilket hjälper till att säkerställa underhåll utan avbrott. Dessutom ger de innovativa guldpläterade stift utmärkt strömöverföring, vilket förlänger ljuskällan och sockelns livslängd samt sänker kostnaderna för lampbyte. Ljuskällans kompakta storlek innebär enkel hantering och kompakta armaturer, medan den mycket korta ljusbågen ger hög upplevd ljusstyrka och hög intensitet i strålen. Dessutom har MSD Gold™ MiniFastFit en utökad livslängd, vilket sänker kostnaderna för lampbyte ytterligare.

Fördelar

- Lampbyte på några sekunder
- Enkel hantering, mindre och lättare armaturer
- Minskar tidigt bortfall för lampa eller lamphållare. Utmärkt strömöverföring
- Hög upplevd ljusstyrka
- Hög intensitet i strålen
- Färre verktyg behövs vid lampbyte

Funktioner

- Philips MiniFastFit
- Kompakt design
- Innovativa guldpläterade stift
- Färgtemperatur >8 000 K
- Mycket kort ljusbåge
- Lång livslängd (2 000 tim)

MSD Gold™ MiniFastFit


Användning

- Diskotek
- Nattklubbar
- Skyltbelysning

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

