



MSD - perfekt belysning på scenen

MSD

Dessa kompakta ljuskällor med enkel fattning möjliggör optimal belysning och exakt strålstyrning, samtidigt som de ger dagsljusliknande färgtemperaturer - allt för att skapa ett fantastiskt ljus på scenen. Tack vare den långa livslängden minimeras ägandekostnaderna eftersom färre byten av ljuskällor och mindre underhåll krävs.

Fördelar

- Optimal färgåtergivning
- Låga ägandekostnader
- Høgt ljusflöde på scenen

Funktioner

- Ljuskällor med enkel fattning
- Lång livslängd
- Färgtemperaturer som liknar dagsljus

Användning

- Skyltningsbelysning
- Discobelysning
- Fiberoptisk belysning


Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

