



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Architectural MSD

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

- Hohe Lichtabstrahlung
- Geringe Betriebskosten
- Exzellente Farben

Merkmale

- Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen
- Ausgezeichnete Farbeigenschaften
- Beliebige Brennstellung

Anwendung

- Architektonische Beleuchtung
- Studio- und Discobeleuchtung

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Architectural MSD

Versions




XPPR XDMSD 0013

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|------------|---------|------|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD | 42,5 | 14,0 | 84 mm | 86 mm | 85 | 183 mm | 54 mm | 53 | 52 mm |
| 1200.1CT/3 | mm | mm | | | mm | | | mm | |



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|---------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD 575 | 30 mm | 8,0 | 64 mm | 66 mm | 65 | 125 mm | 36 mm | 35 | 34 mm |
| 1CT/16 | | mm | | | mm | | | mm | |

Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) 6000 K

Farbcode -

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

Allgemeine Informationen

Architectural MSD

| Order Code | Full Product Name | Socket |
|------------|-------------------|--------|
| 91135000 | MSD 1200 1CT/3 | G22 |

| Order Code | Full Product Name | Socket |
|------------|-------------------|--------|
| 91755000 | MSD 575 1CT/16 | GX9.5 |

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|
| 91135000 | MSD 1200 1CT/3 | 73 | 92.000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Farbwiedergabeindex (CRI) | Lichtstrom |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|
| 91755000 | MSD 575 1CT/16 | 72 | 43.000 lm |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (Nom) | Energieverbrauch |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 91135000 | MSD 1200 1CT/3 | 13,8 A | 1.200 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (Nom) | Energieverbrauch |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 91755000 | MSD 575 1CT/16 | 7,6 A | 575 W |

