



Arkitektonisk MSD – enkelsidig ljuskälla

Broadway Arkitektonisk MSD

Det höga ljusutbytet och den optimala fyllningen för de enkelsidiga arkitektoniska MSD-lamporna ger en stråle med hög intensitet och utmärkt färgåtergivning. Ljuskällans kompakta båge ger effektiv styrning av strålen och hög intensitet. Perfekt för belysning av alla typer av arkitektur kvällstid.

Fördelar

- Högt ljusflöde
- Låg total ägandekostnad
- Utmärkta färger

Funktioner

- Högt ljusutbyte
- Lång livslängd
- Optimal lampfyllning

Användning


- Skyltbelysning
- Arkitektonisk belysning
- Studio- och diskoteks belysning
- Belysning med fiberoptik

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Broadway Arkitektonisk MSD

Versions



XPPR XDMSD 0013

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Allmän information

Driftposition UNIVERSAL

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom) 6000 K

Färgkod -

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Allmän information

Broadway Arkitektonisk MSD

Order Code	Full Product Name	Socket
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Socket
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningindex	Ljusflöde
91135000	MSD 1200 1CT/3	73	92 000 lm

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningindex	Ljusflöde
91755000	MSD 575 1CT/16	72	43 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
91135000	MSD 1200 1CT/3	13,8 A	1 200 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
91755000	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

