



MSD Platinum - lyser upp din kreativitet

MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

Fördelar

- Lång och pålitlig livslängd (2 000 timmar)
- Hög strålintensitet
- Stor kreativ frihet låter dig skapa mindre och lättare armaturer
- Ljuset upplevs som mycket starkt och klart

Funktioner

- Väldigt kort ljusbåge
- Liten, kompakt design
- Hög korrelerad färgtemperatur
- Philips Platinum-teknik

Användning

- Evenemang
- Shower/Teater
- Turné/scen

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MSD Platinum (Touring/Stage)

Versions







XPPR XDMSD 0003



MSD Platinum 25 R



Måttskiss



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54,5 mm	1,4 mm	60 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Allmän information

Socket	-
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik

Färgkod	2
---------	---

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		Ljusflöde	
		(nom)	Färgåtergivningsindex	(min)	Ljusflöde
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7 100 lm	7 950 lm
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	-	12 000 lm
76779400	MSD Platinum	7000 K	85	-	15 250 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		Ljusflöde	
		(nom)	Färgåtergivningsindex	(min)	Ljusflöde
17 RA 1CT/8					
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	8000 K	-	-	26 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	250 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	550 W

