



MSD Platinum - lyser upp din kreativitet

MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD- Platinum-lampan öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Lamporna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

Fördelar

- Lång och pålitlig livslängd (2 000 timmar)
- Hög strålintensitet
- Stor kreativ frihet låter dig skapa mindre och lättare armaturer
- Exakt och snabb inriktning och positionering med lampersättningar. Nytt optiskt system med maximalt ljusflöde
- Ljuset upplevs som mycket starkt och klart

Funktioner




- Philips MSD-egenskaper
- Väldigt kort ljusbåge
- Liten, kompakt design
- Reflektorlampa
- Hög korrelerad färgtemperatur

MSD Platinum (Touring/Stage)

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 15 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Sockel	-
Användningsområde	Stage/Touring
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik

Färgkod	2
---------	---

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (max)	Spänning (min)	Effekt (märkvärde) (min)
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	-	-	189 W
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	-	-	300 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (max)	Spänning (min)	Effekt (märkvärde) (min)
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	80 V	55 V	250 W
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	-	-	350.0 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	Systembeskrivning
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	3000 h	Reflector-E20.6
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	2000 h	ej tillg.

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	Systembeskrivning
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	2000 h	Reflector-E20.9
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	1500 h	Reflector-E20.9

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusflöde (min)	Ljusflöde (nom)
		färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningningsindex (nom)		
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7100 lm	7950 lm
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	8000 K	-	11000 lm	13500 lm
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	-	12000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusflöde (min)	Ljusflöde (nom)
		färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningningsindex (nom)		
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15250 lm

MSD Platinum (Touring/Stage)

