



Langlebige Performance

MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ SA Double Ended ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe, die einen Einsatz auch bei höheren Temperaturen ermöglicht.

Vorteile

- Ermöglicht den Einsatz bei höheren
- Temperaturen in jeder Brennposition
- Längere Lebensdauer und weniger Frühausfälle von Lampe oder Lampenfassung
- Gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer

Merkmale

- P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)
- MSR-Füllung
- Goldbeschichteter Lampensockel
- Reines, weißes Licht mit einem Farbpunkt nahe der Planckschen-Strahler-Linie
- Konsistenter Farbeindruck über MSR-Bereich

Anwendung

- Entertainment-Beleuchtung

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MSR Gold™ SA Double Ended

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Allgemeine Informationen	
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7500 K
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	SFC10-4

Order Code	Full Product Name	Sockel
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	SFC-11

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex		
		(CRI)	Farbcode	Lichtstrom
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	73	-	48.000 lm

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex		
		(CRI)	Farbcode	Lichtstrom
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	70	2	41.000 lm

Betrieb und Elektrik

MSR Gold™ SA Double Ended

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	11,5 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	7 A	575 W

