



# MSR Gold™ SA Double Ended - Per performance estese

## MSR Gold™ SA Double Ended

Per ottimizzare la durata totale delle lampade a terminazione doppia MSR Gold™ SA Double Ended, gli attacchi sono stati rivestiti in oro. Questo offre una protezione termica superiore, riducendo al minimo i guasti precoci della lampada e del portalampada e garantendo performance costanti estese. Inoltre, la tecnologia P3 altamente innovativa, sviluppata da Philips, consente di utilizzare la lampada a temperature superiori, estendendo ulteriormente la durata di servizio e l'uniformità dell'emissione luminosa di alta qualità.

### Vantaggi

- Possibilità di utilizzo alle temperature più elevate in qualsiasi posizione di funzionamento. Durata più lunga, numero inferiore di guasti precoci, performance costanti per tutta la durata
- Luce bianca pura
- punto colore vicino alla linea del corpo nero. Effetto colore uniforme per tutta la gamma MSR
- Riduce i guasti precoci della lampada o del portalampada

### Caratteristiche

- Protezione antischiacciamento Philips
- Riempimento MSR
- Attacchi lampada dorati

### Applicazione

- Intrattenimento

# MSR Gold™ SA Double Ended


## Versions



## Disegno tecnico

| Product                       | D (max) | O      | A (min)  | A (max)  | A        | C (max) |
|-------------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|
| MSR Gold™ 1200<br>SA/DE 1CT/4 | 22 mm   | 7,0 mm | 114,4 mm | 115,2 mm | 114,8 mm | 136 mm  |

## Colour Rendering Diagrams



## MSR Gold™ SA Double Ended

