



Лампа **MSR Gold™ SA** с двумя цоколями — эффективность и длительный срок службы

MSR Gold™ SA Double Ended

Для увеличения общего срока службы ламп MSR Gold™ SA с двумя цоколями токопроводящие контакты имеют золотое покрытие. Это обеспечивает эффективную защиту от нагрева и сводит к минимуму количество преждевременных отказов лампы и патрона, а также гарантирует точную цветопередачу в сочетании с длительным сроком службы. В дополнение к этому, инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи.

Преимущества

- Возможность использования при более высоких температурах и в любых позициях. Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, высокая эффективность на протяжении всего срока службы
- Чистый белый свет; палитра, близкая к интегральному излучателю. Последовательная цветопередача по всей линейке MSR
- Защита от преждевременного выхода из строя лампы или патрона

Характеристики

- Технология Philips Pinch Protection
- Заполнение MSR
- Контакты лампы с позолоченным покрытием

MSR Gold™ SA Double Ended

Применение

- Индустрия развлечений

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

