



MSR Gold™ SA Double Ended – med ännu högre prestanda

MSR Gold™ SA Double Ended

Gavlarna är guldpläterade för att optimera den totala livslängden för MSR Gold™ SA Double Ended-ljuskällorna med dubbel fattning. Det ger överlägset värmeskydd och minskar därmed risken för för tidigt bortfall, och det säkerställer även konsekvent prestanda under längre tid. Dessutom tillåter Philips innovativa P3-teknik användning vid högre temperaturer, vilket förlänger livslängden och det konsekventa högkvalitativa ljusflödet ytterligare.

Fördelar

- Möjliggör användning vid högre temperatur i valfritt brinnläge. Längre livslängd, färre förtida lampbortfall, oföränderliga prestanda över tid
- Rent, vitt ljus, färgpunkt nära svart kroppslinje. Konsekvent färgåtergivning över MSR-serie
- Minskar tidigt bortfall för lampa eller lamphållare

Funktioner

- Philips Pinch Protection
- MSR-fyllning
- Guldpläterade socklar

Användning


- Underhållning

MSR Gold™ SA Double Ended

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

