




# Philips Espectáculo msr

## Espectáculo msr ouro FastFit

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

### Benefícios

- Substituição de lâmpadas em segundos, intercambiável com as lâmpadas de halogéneo
- High beam intensity
- Fácil manuseio, tornando possíveis equipamentos mais pequenos e mais leves
- Níveis de luz passíveis de aumento
- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- Luz branca pura; ponto de cor próximo da linha de corpo preto

# Espectáculo msr ouro FastFit

## Características

- Philips FastFit
- Very short arc
- Compact design
- Gama flexível de potências
- "Pinch protection" da Philips
- Innovative gold plated pins
- MSR filling

## Aplicação

- Entretenimento


## Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

## Versions




## Desenho dimensional



| Product                          | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L       | C (max) | F     |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| MSR Gold 1500<br>FastFit 1CT/4   | 28 mm   | 6,3 mm | 64 mm   | 66 mm   | 65 mm   | 128 mm  | 50 mm |
| MSR Gold 2000<br>FastFit 1CT/8   | 34 mm   | 8,0 mm | 66 mm   | 68 mm   | 67 mm   | 134 mm  | 50 mm |
| MSR Gold 2000/2<br>FastFit 1CT/8 | 34 mm   | 8,0 mm | 66 mm   | 68 mm   | 67 mm   | 134 mm  | 50 mm |
| MSR Gold 2500/2<br>FastFit 1CT/4 | 35,5 mm | 9,5 mm | 73,9 mm | 75,9 mm | 74,9 mm | 153 mm  | 50 mm |

# Espectáculo msr ouro FastFit

## Desenho dimensional



| Product                      | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4  | 26,1 mm | 5,5 mm | 64 mm   | 66 mm   | 65 mm | 128 mm  | 50 mm |
| MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 | 23,2 mm | 3,8 mm | 64 mm   | 66 mm   | 65 mm | 112 mm  | 50 mm |

### Informações gerais

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Casquilho                | PGJX50    |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL |

### Controlos e regulação

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Sim |
|-----------|-----|

## Caraterísticas técnicas da luz

| Order Code | Full Product Name              | Temperatura de cor correlacionada | Color rendering index (CRI) | Código da cor | Fluxo luminoso (Min.) | Fluxo Luminoso |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 90830500   | MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8 | 7500 K                            | 88                          | 2             | -                     | 157.000 lm     |
| 22131900   | MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4 | 7200 K                            | 88                          | 2             | -                     | 195.500 lm     |
| 22134000   | MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4   | 6000 K                            | 80                          | -             | -                     | 119.550 lm     |
| 91949300   | MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8   | 6050 K                            | 91                          | -             | 162.000 lm            | 180.000 lm     |
| 90850300   | MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8  | 7500 K                            | 73                          | 2             | -                     | 48.000 lm      |
| 22129600   | MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4   | 6000 K                            | 80                          | -             | -                     | 100.000 lm     |

## Funcionamento e caraterísticas elétricas

| Order Code | Full Product Name              | Corrente de lâmpada (Nom.) | Consumo de Energia |
|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 90830500   | MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8 | 15,4 A                     | 2.000 W            |
| 22131900   | MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4 | 19,53 A                    | 2.500 W            |
| 22134000   | MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4   | 15,3 A                     | 1.500 W            |

| Order Code | Full Product Name             | Corrente de lâmpada (Nom.) | Consumo de Energia |
|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 91949300   | MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8  | 15,2 A                     | 2.000 W            |
| 90850300   | MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8 | 10,2 A                     | 700 W              |
| 22129600   | MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4  | 15 A                       | 1.200 W            |

