



# Sekundenschneller Lampenaustausch mit

## MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Vorteile

- Sekundenschneller Lampenwechsel
- Einfache Handhabung, kleinere und leichtere Leuchten
- Weniger Frühausfälle von Lampe oder Lampenfassung. Hervorragende Stromübernahme
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Hohe Lichtbündelintensität

### Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Innovative goldbeschichtete Pins
- Farbtemperatur > 8000 K
- Sehr kurzer Lichtbogen
- Darf nur in geschlossenen Leuchten betrieben werden

### Anwendung


- Events
- Shows
- DJ/Club

# MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

