



# Lampe:

## MSR Hot Restrike

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lyssamling

### Fordeler

- Høy lyseffekt
- Kompakt bue (5 – 20 mm)
- Ypperlig fargegjengivelse
- Dimmbar med stabil fargetemperatur

### Funksjoner

- Oppvarmingstid 2 minutter
- Frostmatt topp på ytre pære for å unngå for lys senterstråle i åpne armaturer
- Universell brennstilling

### Søknad

- Innendørs og utendørs filming
- Teatre og diskoteker
- Profesjonell fotografering
- Solsimulering

### Warnings and safety



- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# MSR Hot Restrike

## Versions



## Målskisse



| Product  | D (max) | O    | L (min) | L (max) | L   | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|----------|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|----|---------|
| MSR 1200 | 40 mm   | 10,0 | 106     | 108 mm  | 107 | 200     | 67 mm   | 65 | 63 mm   |
| HR 1CT/2 |         | mm   | mm      |         | mm  | mm      |         | mm |         |

| Product  | D (max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR 575  | 30 mm   | 7,0 | 69 mm   | 71 mm   | 70 | 145 mm  | 43 mm   | 42 | 41 mm   |
| HR 1CT/4 |         | mm  |         |         | mm |         |         | mm |         |

| Generell informasjon            |           |
|---------------------------------|-----------|
| Driftsposisjon                  | UNIVERSAL |
| Teknisk belysning               |           |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 6000 K    |
| Fargekode                       | -         |
| Kontroller og dimming           |           |
| Kan dimmes                      | Ja        |

## Generell informasjon

## MSR Hot Restrike

| Order Code | Full Product Name | Sokkelbase |
|------------|-------------------|------------|
| 22105000   | MSR 575 HR 1CT/4  | G22        |

| Order Code | Full Product Name | Sokkelbase |
|------------|-------------------|------------|
| 92606400   | MSR 1200 HR 1CT/2 | G38        |

### Teknisk belysning

| Order Code | Full Product        | Fargegjengivelsesindeks<br>(CRI) | Lysytelse<br>(min.) | Lysytelse |
|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
|            | Name                |                                  |                     |           |
| 22105000   | MSR 575 HR<br>1CT/4 | 90                               | 43 200 lm           | 48 000 lm |

| Order Code | Full Product         | Fargegjengivelsesindeks<br>(CRI) | Lysytelse<br>(min.) | Lysytelse  |
|------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
|            | Name                 |                                  |                     |            |
| 92606400   | MSR 1200 HR<br>1CT/2 | 95                               | -                   | 103 000 lm |

### Drift og elektronikk

| Order Code | Full Product Name | lyskildestrøm (nom.) | Effektforbruk |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 22105000   | MSR 575 HR 1CT/4  | 6,75 A               | 575 W         |

| Order Code | Full Product Name | lyskildestrøm (nom.) | Effektforbruk |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 92606400   | MSR 1200 HR 1CT/2 | 13,5 A               | 1 200 W       |

