



MSR Hot Restrike – luz do dia imediata a qualquer hora

Broadway MSR HR (Re-ignição Rápida)

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a reignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Cor da luz do dia perfeita, devido à temperatura de 6000 K com excelentes características de cor necessárias para palco
- Sem movimento de oscilação
- High lumen output
- High beam intensity
- Hot re-ignition is possible ensuring the availability of the light at any time

Características

- Philips Pinch Protection
- MSR filling
- Geometria de tubos de descarga otimizada
- Eficiência elevada
- Single ended lamp concept
- Capacidade de reacendimento a quente

Broadway MSR HR (Re-ignição Rápida)


Aplicação

- Indoor and outdoor filming
- Teatros
- Fotografia profissional
- Simulação solar


Versions



Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 250	23 mm	5,0	58 mm	60 mm	59	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	
MSR 200	20 mm	5,0	38 mm	40 mm	39	80 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

Broadway MSR HR (Re-ignição Rápida)


Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126	128 mm	127	240	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 125	17 mm	4,0	38 mm	40 mm	39	77 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Broadway MSR HR (Re-ignição Rápida)

Informações gerais

Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Descrição do sistema	Hot Restrike

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6000 K

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	Sim
41492700	MSR 125 HR 1CT/4	Sim
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	Sim
41602000	MSR 250 HR 1CT/4	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	Sim
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	Sim
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	Sim

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	6,9 A	400 W
41492700	MSR 125 HR 1CT/4	1,9 A	125 W
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	3,3 A	200 W
41602000	MSR 250 HR 1CT/4	2,6 A	250 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	24,4 A	2500 W
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1200 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Principal aplicação
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5	1000 h	Studio/Theatre
41492700	MSR 125 HR 1CT/4	GZX9.5	200 h	Studio/Theatre
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	GZY9.5	200 h	Studio/Theatre
41602000	MSR 250 HR 1CT/4	GZY9.5	750 h	TV/Film/Studio

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Principal aplicação
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22	1000 h	Studio/Theatre
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	G38	500 h	Indoor & Outdoor filming
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	G38	1000 h	Studio/Theatre

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Índice de restituição cromática (Nom.)	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo luminoso (Nom.)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	92	28500 lm	32000 lm
41492700	MSR 125 HR 1CT/4	92	8000 lm	9400 lm
41604400	MSR 200 HR 1CT/4	92	12000 lm	15000 lm
41602000	MSR 250 HR 1CT/4	90	18500 lm	20000 lm

Order Code	Full Product Name	Índice de restituição cromática (Nom.)	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo luminoso (Nom.)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	90	43200 lm	48000 lm
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	95	207900 lm	231000 lm
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	95	89100 lm	99000 lm

Broadway MSR HR (Re-ignição Rápida)

Colour Rendering Diagrams

