



Описание

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Преимущества

- Высокая световая отдача
- Короткая дуга (5-10 мм)
- Превосходные характеристики цветопередачи
- Регулировка силы света при стабильной цветовой температуре

Характеристики

- Время пуска 2 минуты
- Матированная верхушка колбы позволят избежать световых потерь луча в светильниках без защитного стекла
- Универсальное рабочее положение лампы

Применение

- Киносъемка в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Студии и театры
- Профессиональная фотография
- Моделирование солнечного освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.