



MSR Platinum 35

Forbedret scenebelysning

MSR Platinum (Touring/Stage)

Dagens sceneinstallasjoner etterspør belysningsløsninger som gir høy ytelse og høykontrast lyskjemper slik at det ikke dannes skygger. I tillegg etterspør man i større grad kompakte armaturdesign som gir større kreativ frihet, og større fleksibilitet når det gjelder designet. Med dette i tankene har vi utviklet en usedvanlig kraftig kompakt lett system med eksepsjonell kvalitetsbelysning. Dette gir en fantastisk belysningsopplevelse. MSR Platinum 35. Dette belysningssystemet er et kraftig og effektivt verktøy for å skape intens belysning og gir den samme gode lyskvaliteten som andre MSR-lyskilder. Det meget korte lysbuen gir et gnistrende tydelig lys og meget kompakte designet gjør lyskilden perfekt for mindre sceneinstallasjoner eller sceneoppsetninger. MSR Platinum 35 gir lysdesignere den friheten de alltid har drømt når det gjelder posisjonerte armaturer.

Fordeler

- Høy stråleintensitet
- Høy ytelse
- Frihet til å skape mindre og lettere installasjoner
- Stor opplevd lysytelse
- Lyskilde skjer hurtig og enkelt
- Lang og stabil levetid

Funksjoner

- Veldig kort lysbue
- Kompakt system
- Høykorrelert fargetemperatur
- Philips FastFit teknologi
- Philips Platinum teknologi

MSR Platinum (Touring/Stage)


Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

