



MSR Short Arc – лампы с увеличенным сроком службы

Broadway MSR SA (Short Arc)

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене.

Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

Преимущества

- Высокая световая отдача
- Очень короткая дуга
- Хорошие характеристики цветопередачи

Характеристики

- Время пуска макс. 2 минуты
- Время повторного зажигания 5 – 10 минут, в зависимости от условий охлаждения
- Свет не регулируется

Применение

- Концертное освещение

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Broadway MSR SA (Short Arc)

Versions



XPPR XDMSR 0017

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 мм	7,0 мм	58 мм	60 мм	59 мм	135 мм

