



Sekundenschneller Lampentausch

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Helligkeit

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Hohe Farbtemperatur
- Sehr kurzer Lichtbogen

Anwendung

- Events
- Shows

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Versions



XPPR XDMSR 0015

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16	23 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 700/1 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Allgemeine Informationen

Socket	PGJX28
Betriebsstellung	UNIVERSAL

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbcode	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22.700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	36.800 lm
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	6000 K	72	-	-	49.000 lm
69663600	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4	5700 K	73	1	-	53.400 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44.000 lm	47.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3,75 A	300 W	69663600	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	575 W	22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	10,8 A	700 W				

