



Sekundenschneller Lampentausch

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Helligkeit

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Hohe Farbtemperatur
- Sehr kurzer Lichtbogen

Anwendung



- Events
- Shows

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Versions



Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 700/2	23.2 mm	3.8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MiniFastFit 1CT/4									
MSR Gold™ 700	23 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MiniFastFit 1CT/16									
MSR Gold™ 575/2	23.2 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Allgemeine Eigenschaften

Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Systembeschreibung	MiniFastFit

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11.4 A	1000.0 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3.75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	10.8 A	700 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	700 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Sockel	Lebensdauer bis 50 %	
			Ausfall (nom.)	
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36	900 h	
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h	
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h	

Order Code	Full Product Name	Sockel	Lebensdauer bis 50 %	
			Ausfall (nom.)	
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28	750 h	
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h	

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom (nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	-	6000 K	80	74000 lm	82000 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	2	9300 K	80	19170 lm	21300 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	2	7500 K	70	34500 lm	38600 lm
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	-	6000 K	65	44500 lm	49000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	2	7200 K	75	44000 lm	47000 lm

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

